



## Prise TV-R-SAT étanche à sorties multiples Plexo composable IP55 gris

REF. 0 695 58

PLEXO

LEGRAND

38,78 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plexo composable, une prise télévision à sorties multiples qui assure la distribution des signaux TV de tous les opérateurs et une réception optimale du signal, dans des lieux humides, s'installe en encastré comme en saillie

- Prise télévision à sorties multiples Plexo composable - Gris - À équiper d'un support plaque pour montage en encastré dans boîte ou d'un boîtier pour montage en saillie
- IP55 - TV-R-SAT - Radio Fm + DAB+
- Prise étoile blindées classe A, compatibles 4 G Lte - Câble coaxial 17 VATC recommandé - Possibilité de visualiser la connexion à travers le mécanisme - Voix de retour sur connecteur TV
- Faible atténuation inférieur à 1,5dB. Connecteurs TV mâle et R femelle  $\varnothing$  9,5mm, connecteur Sat type "F" - TV : 5-68 et 230 - 862MHz - R : Fm 87,5 - 108 MHz / DAB 174 - 223MHz - Sat : 950 - 2400MHz
- Conforme à la norme EN50083 et à la Directive Européenne EM50083-2

### Les + installation

Installation en étoile selon exigences de la norme NFC15-100 et du guide UTE C 90483

### Les + utilisation

Prises adaptées à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé. Compatibles avec télévision Ultra Haute Définition

### Recommandations / restrictions d'usages

Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R111-14 réglementant les immeubles collectifs

### Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche propice aux lieux techniques résidentiels et professionnels avec un IP 55. Disponible en version complète avec les fonctions les plus essentielles pour un montage en saillie ou en encastré mais également en version composable avec des fonctions plus nombreuses, ainsi qu'un adaptateur Mosaic™ pour les fonctions non disponibles en Plexo™, à monter sur un boîtier saillie à embouts, à presse-étoupe ou sur un support plaque pour un montage en encastré. Disponible en gris ou blanc. Une version blanc Artic antimicrobien est également disponible pour les bâtiments de santé ainsi que les établissements sensibles aux exigences sanitaires. Plexo 66 permettra de répondre aux besoins des locaux tertiaires ou semi-industriels, dans lesquels l'appareillage est exposé aux nettoyages fréquents, aux agressions chimiques, aux intempéries et aux chocs.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Modèle</b>	prise terminale	<b>Finition de la surface</b>	mat
<b>Type de montage</b>	saillie	<b>Matériau</b>	plastique
<b>Couvercle</b>	plaque centrale	<b>Qualité du matériau</b>	thermodurci
<b>Atténuation de raccordement à 860MHz</b>	1 dB	<b>Sans halogène</b>	Oui
<b>Atténuation de raccordement à 2150 MHz</b>	1.5 dB	<b>Traitement antibactérien</b>	Non
<b>Nombre de sorties</b>	1	<b>Classe de protection (IP)</b>	IP20
<b>Compatible au modem par câble</b>	Non	<b>Résistance aux chocs</b>	IK04
<b>Compatible à une alimentation à distance</b>	Oui	<b>Largeur d'appareil</b>	45 mm
<b>Fréquence</b>	4 - 2400 MHz	<b>Hauteur d'appareil</b>	45 mm
<b>Type de fixation</b>	fixation à griffes/vis	<b>Profondeur min. de la boîte d'encastrement</b>	40 mm
<b>Couleur</b>	gris	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	5 - 45 °C
<b>Traitement de surface</b>	non traité	<b>Température de stockage</b>	-25 - 70 °C
		<b>Section de câble</b>	8 - 8 mm <sup>2</sup>

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.