


## Support à griffes longues pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules

REF. 0 802 69

CÉLIANE

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Batibox, support métallique universel destiné au montage de mécanisme Mosaic, Céliane et Soliroc dans boîte d'encastrement ou cadre saillie

- Support universel Batibox bi-matière (métal + plastique) pour fixation à griffes d'appareillage Céliane, Mosaic et Soliroc
- Permet la composition de configurations multipostes par association, en vertical ou en horizontal
- Pour 1 poste ou 2 modules - Longueur griffes : 37mm
- Support sécable permettant l'adaptation sur boîtes à l'entraxe 57mm pour recevoir les plaques spéciales rénovation
- Livré avec coque de protection chantier - Le passage pour le tournevis sur la coque permet d'installer le support sans avoir à retirer la coque de protection

### Avantages

- Support de fixation métallique sur-moulé plastique pour une rigidité garantie et une isolation électrique renforcée
- Se décline en 10 formats pour répondre à toutes les configurations du chantier

### Les + installation

Surmoulé en plastique pour l'ergonomie de préhension au moment de l'installation, aucune partie blessante pour l'utilisateur ou pour les fils électriques

### Les + utilisation

La coque de protection translucide protège la totalité de l'appareillage sur le chantier (poussière, peinture) et permet de manipuler le produit lorsqu'il s'agit de commandes - Sa couleur rouge permet un repérage visuel rapide sur le chantier

### Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Modèle</b>	encastré	<b>Avec vis</b>	Oui
<b>Type de montage</b>	fixation avec vis	<b>Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60mm</b>	Non
<b>Avec clou</b>	Non	<b>Montage encastré</b>	Oui
<b>Type de montage des modules d'insertion</b>	frontal	<b>Adapté à une boîte de canal noyé</b>	Non
<b>Sens de montage</b>	horizontal et vertical	<b>Adapté à un canal d'allège</b>	Non
<b>Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)</b>	2	<b>Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35mm</b>	Non
<b>Nombre de modules verticaux (construction modulaire)</b>	1	<b>Matériau</b>	métal
<b>Avec boîte d'encastrement</b>	Non	<b>Qualité du matériau</b>	autre
		<b>Traitement de surface</b>	galvanisé/électrogalvanisé