

Poste intérieur vidéo couleur Classe 100 Evolué avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc



REF. BT344672

CLASSE 100

BTICINO

554,70 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Poste intérieur audio-vidéo Classe 100, permettant à l'utilisateur de voir qui sonne et répondre, adapté aux personnes en situation de handicap

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Poste intérieur audio-vidéo mains-libres Classe 100 évolué écran couleur 5pouces - Blanc
- Avec :
 - 2 touches en face avant pour les fonctions principales : décrocher/raccrocher l'appel
 - 3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue
 - LED de signalisation pour désactivation de l'appel
 - Molette latérale pour réglage : couleur de l'écran, luminosité, contraste, volumes (sonnerie et écoute)
 - boucle inductive permettant l'amplification audio par les prothèses auditives en position T
- Dimensions :
 - Hauteur : 165mm
 - Largeur : 164mm
 - Profondeur : 20,5mm
- Avec 4 touches supplémentaires personnalisables comme l'activation d'une gâche supplémentaire
- Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=

Avantages

- Simplicité d'installation
- Remplacement immédiat de l'ancien modèle

Les + installation

Installation en saillie sur BUS 2 fils

Les + utilisation

Design fin et moderne conçu pour rendre l'interphone plus simple et ergonomique

Recommandations / restrictions d'usages

Installation possible sur table avec 2 supports référence BT344692

Support de fixation métallique identique à l'ancienne gamme Classe 100

Information sur la gamme

Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d'installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l'essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l'offre, le Classe

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l'accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l'application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avec vidéo	Oui	Température d'utilisation /d'installation	5-40 °C
Technique d'installation	Système bus	Température de stockage	-10-70 °C
Mode de pose	Saillie	Type de tension	DC
Matériau	Plastique	Tension nominale (Un)	18-27 V
Protocole d'image	PAL	Courant d'alimentation	0.010-0.25 A
Propriété du système d'image	Couleur	Fréquence	0-0 Hz
Avec fonction mémoire	Non	Niveau sonore	82 dB
Avec secret de conversation	Oui	Consommation en veille	10 mA
Bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui	Sans halogène	Oui
Autre(s) commande(s) possible(s)	Oui	Traitement antimicrobien	Non
Mains libres	Oui	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Voyant de fonctionnement	Non	Section de câble	0.1-2.5 mm²
Peut être connecté à un smartphone	Non	Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Taille de l'écran	127 mm	Equipé de prise(s) USB	Oui
Taille de l'écran (pouces)	5 inch	Equipé de visière de protection antipluie	Non
Compatible avec les appareils de correction auditive	Oui	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Ouvre-porte automatique	Oui	Mode de commande	Filaire
Couleur	Blanc	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Type d'interface	Autre	Ajout de postes additionnels	Oui
Arrêt automatique d'appel	Oui	Nombre maximum d'écrans additionnels	63
Communication interne	Oui	Adressable	Oui
Réglage de la tonalité d'appel	Oui	Portier avec Application mobile	Non
Connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible	Oui	Nombre de sonneries	16
Réglage du volume sonore	Oui	Ouverture à distance de portail / gâche électrique	Oui
Avec écran tactile	Non	Résolution de l'écran	Autre
Largeur	164 mm	Réglage de la luminosité de l'écran	Oui
Hauteur	165 mm	Réglage du contraste de l'écran	Oui
Profondeur	20.5 mm	Type de caméra	Non applicable
Compatible avec Apple HomeKit	Non	Distance max entre platine et poste intérieur	600 m
Compatible avec Google Assistant	Non	Code CEI (Pack1)	Non applicable
Compatible avec Amazon Alexa	Non	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Non applicable
Compatible IFTTT	Non	Composition de l'élément (Pack1)	Non applicable
Résistance aux chocs (IK)	IK07	Objet connecté	Non
Classe de protection (IP)	Non applicable	EAN/Gencode	8005543630853

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.