



## Détecteur de mouvements BUS Céliane ( présence et luminosité ) pour espace de travail avec poussoir

REF. 0 672 26

CÉLIANE

LEGRAND

109,40 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, un détecteur de mouvements BUS pilotable avec l'App. MyHOME\_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

- Détecteur automatique BUS Céliane avec bouton-poussoir intégré, capteur de présence double technologie IR passif et ultrasons et capteur de luminosité, idéal pour espace de travail - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
- Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Réglage précis sur le chantier avec configurateur de réglage - Temporisation de retard d'extinction et niveau de lux réglable
- Portée 8m pour une hauteur d'installation de 1,2m - IP41 - Consommation 0,5W en veille
- 2 modules
- Se raccorde au contrôleur par cordon ou câble RJ45 ou câble BUS SCS à équiper de connecteur RJ45 référence 048872

### Avantages

Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME\_Up

### Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

### Les + utilisation

Conforme à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Installation dans boîte d'encastrement profondeur 40mm minimum

### Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	détecteur de mouvement		
Type de montage	encastré		
Régulation de la lumière constante	Oui	Percée pour animaux	Non
Commande CVC	Non	Surveillance de cage d'escalier	Oui
Réticulable	Oui	Matériau	plastique
Adapté pour une transmission sans fil	Non	Qualité du matériau	thermoplastique
Protection au ras du mur/surveillance du champ arrière	Oui	Sans halogène	Oui
Hauteur de montage	1.2 m	Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Largeur de portée max.	3 m	Commutateur de sélection	Non
Longueur de portée max.	8 m	Durée de marche min.	30 s
Champ de détection de diamètre au sol	6 m	Durée de marche max.	256 min
Sensibilité de réponse ajustable	Oui	Angle de détection horizontal	180 °
Luminosité de déclenchement ajustable	Oui	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Fonction d'apprentissage avec luminosité de déclenchement	Non	Couleur	blanc
Fonction de variation avec insert variateur	Non	Numéro RAL (équivalent)	9003
		Compatible avec Google Assistant	Non
		Compatible avec Amazon Alexa	Non
		Possible support IFTTT	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.