



Poste intérieur vidéo couleur Classe 100 Evolué avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc

REF. BT344672

CLASSE 100

BTICINO

423,10 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Poste intérieur audio-vidéo Classe 100, permettant à l'utilisateur de voir qui sonne et répondre, adapté aux personnes en situation de handicap

- Poste intérieur audio-vidéo mains-libres Classe 100 évolué écran couleur 5pouces - Blanc
- Avec :
 - 2 touches en face avant pour les fonctions principales : décrocher/raccrocher l'appel
 - 3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue
 - LED de signalisation pour désactivation de l'appel
 - Molette latérale pour réglage : couleur de l'écran, luminosité, contraste, volumes (sonnerie et écoute)
 - boucle inductive permettant l'amplification audio par les prothèses auditives en position T
- Dimensions :
 - Hauteur : 165mm
 - Largeur : 164mm
 - Profondeur : 20,5mm
- Avec 4 touches supplémentaires personnalisables comme l'activation d'une gâche supplémentaire
- Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=

Avantages

Simplicité d'installation

Remplacement immédiat de l'ancien modèle

Les + installation

Installation en saillie sur BUS 2 fils

Les + utilisation

Design fin et moderne conçu pour rendre l'interphone plus simple et ergonomique

Recommandations / restrictions d'usages

Installation possible sur table avec 2 supports référence BT344692

Support de fixation métallique identique à l'ancienne gamme Classe 100

Information sur la gamme

Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d'installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l'essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l'offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l'accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l'application dédiée Door

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Courant d'alimentation	0.010 - 0.25 A
		Niveau sonore	82 dB
		Consommation en veille	10 mA
		Traitement antimicrobien	Non
Avec vidéo	Oui	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Technique d'installation	système bus	Section de câble	0.1 - 2.5 mm ²
Type de montage	saillie	Equipé d'un porte étiquette	Non
Matériau	plastique	Equipé de prise(s) USB	Oui
Système d'image	PAL	Equipé de visière de protection antipluie	Non
Propriété du système d'image	couleur	Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Avec fonction mémoire	Non	Entre axe de fixation verticale	1600 - 1650 mm
Protégé contre les écoutes	Oui	Mode de commande	Filaire
Bouton de lumière/d'ouverture de porte	Oui	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Fonctions de commutation	Oui	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Mains libres	Oui	Ajout de postes additionnels	Oui
Lampes de fonction	Non	Nombre maximum d'écrans additionnels	63
Peut être connecté à un smartphone	Non	Adressable	Oui
Compatible avec les appareils de correction auditive	Oui	Portier avec Application mobile	Non
Ouvre-porte automatique	Oui	Nombre de sonneries	16
Couleur	blanc	Ouverture à distance de portail / gâche électrique	Oui
Finition de l'interface	autre	Résolution de l'écran	Autre
Arrêt automatique d'appel	Oui	Réglage de la luminosité de l'écran	Oui
Communication interne	Oui	Réglage du contraste de l'écran	Oui
Distinction d'appel	Oui	Type de caméra	Non applicable
Appareil supplémentaire empilable	Oui	Distance max entre platine et poste intérieur	600 m
Réglage du volume sonore	Oui	Code CEI (Pack1)	non applicable
Avec écran tactile	Non	Pile ou Accumulateur (Pack1)	non applicable
Largeur	164 mm	Composition de l'élément (Pack1)	non applicable
Hauteur	165 mm	Objet connecté	Non
Profondeur	20.5 mm	Type de communication	SCS
Compatible avec Apple HomeKit	Non	Plateforme de téléchargement d'applications	Non applicable
Compatible avec Google Assistant	Non	Moyen de pilotage	Configurateur
Compatible avec Amazon Alexa	Non	Pilotable à la voix	Non
Possible support IFTTT	Non	Programmable	Oui
Résistance aux chocs (IK)	Non applicable	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Classe de protection (IP)	IP30	Connectable par box Internet	Non
Température d'utilisation /d'installation	5 - 40 °C		
Température de stockage	-10 - 70 °C		
Type de tension	DC		
Tension d'alimentation	18 - 27 V		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.