



## Cadre saillie Céliane 1 poste titane

REF. 0 802 44

CÉLIANE

LEGRAND

16,54 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Céliane, cadre pour installation en saillie au mur ou avec moulure

- Cadre 1 poste Céliane pour installation en saillie
- 2 hauteurs réglables : 27mm ou 40mm
- Equipé d'une entrée amovible pour installation sur moulure 20x12,5mm
- Finition Titane

#### Les + installation

Livré avec vis

#### Les + utilisation

Compatible avec toutes les fonctions Céliane

#### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Cadre non compatible avec les plaques ~Matières~ (utilisation avec plaques Memories, Poudrées, Métal, Neutres, Glacées, Givrées et Anodisées)

#### Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Assemblage</b>	cadre apparent	<b>Avec cadre de recouvrement</b>	Non
<b>Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires</b>	Oui	<b>Avec entrée de câble</b>	Oui
<b>Nombre d'unités</b>	1	<b>Avec entrée de câble</b>	Oui
<b>Sens de montage</b>	horizontal	<b>Avec insertion de raccord à écrou</b>	Non
<b>Forme</b>	rectangulaire	<b>Résistant aux chocs</b>	Oui
<b>Matériau</b>	plastique	<b>Classe de protection (IP)</b>	IP2X
<b>Qualité du matériau</b>	thermoplastique	<b>Largeur d'appareil</b>	90 mm
<b>Sans halogène</b>	Oui	<b>Hauteur d'appareil</b>	85 mm
<b>Traitement de surface</b>	laqué / peint	<b>Profondeur d'appareil</b>	40 mm
<b>Finition de la surface</b>	brillant	<b>Résistance aux chocs (IK)</b>	IK02
<b>Couleur</b>	titane	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-5 - 40 °C
<b>Transparent</b>	Non	<b>Température de stockage</b>	-5 - 50 °C

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.