



Prise à connexion magnétique Mosaic pour manipulateurs multi fonctions

REF. 078247L

SOLUTIONS
HOSPITALIÈRES
MOSAIC

LEGRAND

131,20 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, prise pour manipulateur d'appel infirmière, complète à poser sur tous types de supports

- Prise à connexion magnétique Mosaic pour manipulateur appel infirmière avec fonction appel et commande - Livrée complète avec support et plaque
- Pour manipulateur référence 078282, 078284, 078202 ou 078203
- 2 modules
- Blanc antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface

Avantages

Connexion magnétique entre manipulateur et prise : éjectabilité dans tous les sens avec couple d'arrachage étudié pour éviter la détérioration du matériel

Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne, etc)

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD...). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de téléphone. La traçabilité des appels et événements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'accessoire électrique	autre	Type de tension	DC
Type d'accessoire mécanique	autre	Couleur	blanc
Largeur hors tout	82 mm	Sans halogène	Non
Hauteur hors tout	82 mm	Type de borne	fiche plate
Profondeur/longueur hors tout	43 mm	Section de câble	0.2 - 2.5 mm ²
Résistance aux chocs (IK)	Non applicable	Mode de pose	apparent/encastré
Classe de protection (IP)	IP20	Adressable	Non
Température d'utilisation /d'installation	5 - 40 °C	Type de communication	Non applicable
Température de stockage	-20 - 70 °C	Traitement antimicrobien	Oui

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.