



Prise simple RJ45 Céliane catégorie6 STP télévision , téléphone , informatique

REF. 0 673 96

CÉLIANE

LEGRAND

21,79 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, une prise RJ45 à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

- Prise RJ45 blindée catégorie6 STP Céliane - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
- Reçoit la TV (compatible Grade 2 Tv et Grade 3 TV), le téléphone ou l'informatique
- Repérage manuel du média par enjoliveur multimédia
- Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568
- Accepte les câbles monobrins AWG22 jusqu'à AWG26 et multibrins AWG26 - Repérage T568A et T568B avec codes couleurs

Les + installation

Avec connecteur RJ45 équipé d'un écrou de verrouillage ne nécessitant pas l'utilisation d'un outil spécifique et permettant un re-câblage en cas d'erreur - Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Permet les transmissions à haut débit (Gigabit Ethernet)

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Utiliser exclusivement le câble multimédia TV + satellite référence 032789 ou référence 032788

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Apparent	Non	Avec protection contre la poussière	Oui
Montage encastré	Oui	Classe de protection (IP)	IP20
Encastrement de canal	Non	Code couleur	Oui
Citerne au sol/montage en sous-sol	Non	Largeur d'appareil	45 mm
Type de fixation	visser	Hauteur d'appareil	45 mm
Assemblage	mécanisme seul	Profondeur d'appareil	40.7 mm
Type de connecteur	RJ45 8(8)	Nombre de modules (construction modulaire)	2
Avec jacks/coupleurs	Oui	Profondeur d'encastrement	31 mm
Adapté au nombre de jacks/coupleurs	1	Résistance aux chocs (IK)	IK03
Catégorie	6	Température d'utilisation /d'installation	-40 - 70 °C
Type de raccordement	contact pour connexion autodénudante	Température de stockage	-40 - 70 °C
Jacks blindés	Oui	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Raccordement de mise à la terre séparé	Non	Sans halogène	Oui
Avec zone de texte	Non	Traitement antimicrobien	Non
Décharge séparée de câble de traction	Non	Mode de pose	encastré
Type de montage raccordement de blindage	autre	Diamètre maxi d'entrée de câbles	9 mm
Direction de sortie	droit	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
		Maintien du câble	Non applicable

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.