



## Enjoliveur Céliane pour prise de courant 2P+T à puits - finition graphite

REF. 0 679 12

CÉLIANE

LEGRAND

Finition Graphite

4,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme et à compléter d'un support et d'une plaque de finition

- Se monte sur les mécanismes :
  - référence 067111 : prise 2P+T borne auto
  - référence 067124 : prise double précâblée 2x2P+T en associant 2 enjoliveurs
  - référence 067126 : prise triple précâblée 3x2P+T en associant 3 enjoliveurs
  - référence 067113 : prise 2P+T bornes à vis
  - référence 067110 : prise 2P
- Enjoliveur à puits
- Finition Graphite

### Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

### Les + installation

S'installe sur le mécanisme afin de le protéger

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Modèle</b>	plaque centrale	<b>Traitement antibactérien</b>	Non
<b>Impression/marquage</b>	sans	<b>Couleur</b>	autre
<b>Utilisation</b>	prise	<b>Adapté à la classe de protection (IP)</b>	autre
<b>Adapté au couplage d'interrupteurs de système de bus</b>	Non	<b>Résistance aux chocs</b>	IK04
<b>Type de fixation</b>	à clipser	<b>Largeur</b>	53 mm
<b>Matériau</b>	plastique	<b>Hauteur</b>	53 mm
<b>Qualité du matériau</b>	thermoplastique	<b>Profondeur</b>	17 mm
<b>Traitement de surface</b>	non traité	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-5-50 °C
		<b>Température de stockage</b>	-10-70 °C

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.