


Sortie de câble connectée pour installation with Netatmo compatible fil pilote 3000W ON-OFF et mesure conso - blanc



REF. 0 648 79

CÉLIANE WITH
NETATMO

LEGRAND

60,34 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

La sortie de câble connectée permet de contrôler à distance les radiateurs et appareils électriques via l'App Home + Control - Il est également possible de suivre la consommation des appareils depuis un smartphone

- Sortie de câble connectée with Netatmo 3000W maximum, protégée contre les surcharges
- Possibilité d'associer une ou plusieurs commandes sans fil with Netatmo pour commander la sortie de câble connectée
- Fonctions :
 - ON/OFF
 - mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable
- Compatible avec les radiateurs électriques (fil pilote 4 ordres et 6 ordres ou ON/OFF) et les appareils électriques (jusqu'à 3000W)
- Livrée complète avec enjoliveur, support, plaque intégrée et protection de chantier - Blanc

Les + installation

Pas de modification de câblage dans une installation existante : la sortie de câble connectée s'installe facilement à la place d'une sortie de câble existante et nécessite une boîte d'encastrement de profondeur standard (40mm) - Fixation à vis

Les + utilisation

Permet de contrôler à distance des appareils électriques

Recommandations / restrictions d'usages

Pour connecter la sortie de câble connectée, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ou un module Control

Fixation en multipostes non possible

Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Compatible avec Google Assistant	Oui
		Compatible avec Amazon Alexa	Oui
		Possible support IFTTT	Oui
Adapté à un variateur	Non	Largeur hors tout	76 mm
Adapté à un bouton d'impulsion	Non	Hauteur hors tout	76 mm
Adapté à un commutateur de volet roulant	Non	Profondeur/longueur hors tout	51 mm
Adapté à un commutateur de store vénitien	Non	Profondeur d'encastrement	31 mm
Adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Adapté pour interrupteur	Non	Température d'utilisation /d'installation	5 - 45 °C
Intégré dans un boîtier	Oui	Température de stockage	45 °C
Installé dans boîtier à socle de tube	Non	Consommation en veille	0.1 mA
Module/platine	Non	Neutre obligatoire	Oui
Alimentation	230 V CA	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Mode boutons	Oui	Traitement antimicrobien	Non
Mode commutation	Oui	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Avec émetteur radio manuel	Oui	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Avec codeur radio	Non	Code CEI (Pack1)	non applicable
Avec contact à poussoir radio	Non	Pile ou Accumulateur (Pack1)	non applicable
Nombre de relais	1	Composition de l'élément (Pack1)	non applicable
Type de montage	encastré	Objet connecté	Oui
Matériau	plastique	Type de communication	Zigbee
Qualité du matériau	thermoplastique	Plateforme de téléchargement d'applications	Google Play Store;Mac Apple Store
Sans halogène	Oui	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Traitement de surface	non traité	Pilotable à la voix	Oui
Finition de la surface	brillant	Programmable	Oui
Type de fixation	fixation à griffes/vis	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Couleur	blanc	Connectable par box Internet	Oui
Numéro RAL (équivalent)	9003	Assistants vocaux compatibles	Alissa;Amazon Alexa;Apple HomeKit;Google Assistant
Transparent	Non	Nom de l'application	Home + Control
Adapté à la classe de protection (IP)	IP41	Fonction d'usage du produit	Distribution d'énergie
Fréquence radio	2400 MHz		
Système Rollingcode	Oui		
Compatible avec Apple HomeKit	Oui		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.