

Répartiteur modulaire monobloc bipolaire à bornes 100A - 7 connexions par barreau - 4 modules

REF. 0 048 80

LEGRAND



29,52 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Répartiteur modulaire monobloc pour répartition standard

- Répartiteur modulaire monobloc bipolaire à bornes I_{max} 100A équipé de 2 barreaux - 4 modules
- Connexions :
 - par barreau rigide : 5 x 2,5mm² à 10mm² - 2 x 10mm² à 25mm²
 - par barreau souple : 5 x 1,5mm² à 10mm² - 2 x 6mm² à 16mm²
- I_{cc} crête : 20kA - I_{cw} : 4,5kA - I_{max} à 60°C : 80A - Section maximum raccordable "câble solaire" : 5 x 1,5mm² à 6mm² ou 2 x 6mm² à 16mm²
- Livré avec plaque arrière isolante et capots de protection face avant transparents - Accepte le repérage CAB3 sur chaque barreau
- Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960°C sur les supports de parties actives - Conforme à la norme EN 60947-1

Les + installation

Raccordement avec ou sans embouts Starfix - Fixation sur rail DIN ou sur platine par 2 vis

Les + utilisation

Possibilité d'ajouter un bornier IP2X pour augmenter le nombre de départs terre ou neutre - Compatible avec installation photovoltaïque

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de pôles	2
Courant nominal	100 A
Type de raccordement	visser
Type de montage	rail DIN
Protégé contre les contacts	Oui
Hauteur	49 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	44 mm

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.