

## Prise de courant sans terre Neptune - 16A - Blanc

REF. 0 913 31

NEPTUNE

LEGRAND



8,29 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

Neptune, une prise de courant monobloc, de couleur blanche, prête à installer en encastré, un appareillage simple et robuste qui s'adapte à tous les projets en rénovation ou en neuf

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Avec éclips de protection pour protection des enfants
- 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	LEGRAND
Modèle	Autre
Nombre de contacts actifs (ronds)	1
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Nombre d'unités	1
Nombre de phases	1
Impression/marquage	Sans
Type de connexion	Borne automatique
Avec volet de protection	Non
Avec éclips / protection enfant	Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9003
Finition métallique	Non
Transparent	Non
Verrouillable	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Mécanisme d'éjection	Non
Encastrement isolé	Oui
Avec éclairage fonctionnel	Non
Avec éclairage d'orientation	Non
Protection contre les surtensions	Non
Protection différentielle	Non
Avec microfusible	Non
Mode de pose	Saillie
Type de fixation	Fixation à griffes/vis
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant
Traitement antimicrobien	Non
Repiquage possible	Oui
Avec dispositif on/off	Non
Couleur de l'opérateur de commutation	Blanc
Prise inclinée ou inclinable	Non
Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V
Fréquence	50-60 Hz
Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Largeur d'appareil	80 mm
Hauteur d'appareil	80 mm
Profondeur d'appareil	39.7 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible IFTTT	Non
Avec répéteur de signal Wi-Fi	Non
Avec haut-parleur bluetooth intégré	Non
Pour « conditions difficiles » (selon VDE)	Non
Profondeur d'encastrement	21.7 mm
Température d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Température de stockage	-5-35 °C
Type de tension	AC
Power Delivery	Non
Nature du câble pour connexion	Rigide
Section de câble	2.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Maintien du câble	Autre
Composition	Mécanisme complet avec plaque
Objet connecté	Non
EAN/Gencode	3414970810359

## NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

### Environnement et recyclage



Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.