



Baie serveur 19pouces LCS³ capacité 42U - 2026x800x1000mm

REF. 0 463 86

BAIES LCS²

LEGRAND

2 859,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

LCS³, baie serveur permettant d'héberger des produits actifs dans un local technique dans le cadre d'une infrastructure numérique

- Baie serveur 19pouces LCS³ - IP20 - IK08 - capacité 42U
- Dimensions :
 - largeur : 800mm
 - hauteur : 2026mm
 - profondeur : 1000mm
- Charge admissible 630kg
- Baie associable avec :
 - portes avant et arrière en métal microperforé (80%), réversibles, avec poignée sans condamnation
 - porte avant équipable avec un demi cylindre européen DIN (30 + 10mm), avec possibilité de monter une poignée référence 034771 ou 034772
 - porte arrière équipable avec barillet à clé référence 036822 à 036827
 - panneaux latéraux démontables
 - entrées de câbles hautes prédécoupées au format 19pouces pouvant recevoir des plaques 19pouces avec balai, ventilateurs...
 - entrée de câbles basse ouverte
 - 4 montants 19pouces avec aide au réglage en profondeur
 - pieds de nivellement réglables de l'intérieur
- Gris anthracite RAL7016

Les + installation

Baie entièrement démontable en cas d'accès difficile - Livrée avec kit de mise à la masse

Recommandations / restrictions d'usages

Pour héberger des produits actifs dans un local technique

Information sur la gamme




Les baies 19'' LCS² associables, IP20 – IK08 sont destinées aux infrastructures numériques, pour héberger des produits actifs dans un local technique. Grâce au revêtement polyester texturé, les baies LCS² ont une excellente tenue à la corrosion et aux rayures. Elles possèdent une porte simple ou double en verre de sécurité galbée sérigraphiée et les baies serveur possèdent une porte avant et arrière en métal microperforé. Elles sont entièrement démontables en cas d'accès difficile. Les baies LCS² sont associables, directement ou via une unité de câblage, et sont équipables avec un socle. La gestion du câblage, la gestion thermique et l'extension du brassage sont possibles avec des équipements et accessoires complémentaires sur toutes les baies.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau de montage	avant et arrière	Verrouillage de la porte arrière	à un point
Finition de la barre profilée	en forme de L	Avec porte à hublot	Non
Nombre de portes	2	Avec parois latérales	Oui
Type d'aération	passif	Avec socle	Non
Largeur	800 mm	Avec gestion de câble vertical	Non
Hauteur	2026 mm	Matériau	acier
Profondeur	1000 mm	Finition de la surface	revêtu par poudre
Dimension	482,6 mm (19 pouces)	Couleur	noir
Nombre d'unités en hauteur (HE)	42	Modèle	avec cadre fixe
Capacité de charge max.	630 kg	Numéro RAL	7016
Avec tôle de toit	Oui	Démontable	Oui
Avec mise à la terre	Oui	Classe de protection (IP)	IP20
Avec porte frontale	Oui	Degré de protection (NEMA)	autre
Matériau de la porte avant	acier	Résistance aux chocs (IK)	IK08
Verrouillage de la porte avant	deux point	Température d'utilisation /d'installation	-25 - 70 °C
Avec porte arrière	Oui	Température de stockage	-25 - 70 °C
Matériau de la porte arrière	acier	Equippé d'une porte ou couvercle	Oui

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980191	CAME DE FERMETURE PLASTIQUE LCS2	40,02	1
980207	FERMETURE A CLE PANNEAU BAIE LCS2 COMPLETE	68,08	1
980315	FERMETURE PORTE ARRIERE BAIE SERVEUR LCS2 COMPLETE	70,89	1
980317	JEU DE 2 LOQUETS DE FERMETURE PANNEAU LATERAL BAIE SERVEUR LCS2	145,90	1
980186	BANDEAU SUPERIEUR BAIE LCS2 LARG. 800 MARQUE LEGRAND	151,50	1
980188	BANDEAU INFERIEUR BAIE LCS2 LARG. 800	152,60	1
980189	JEU DE 2 CHARNIERES PORTE BAIE LCS2 COMPLETEES	210,30	1
980314	FERMETURE PORTE AVANT BAIE SERVEUR LCS2 42U COMPLETE	778,00	1

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

980316	PANNEAU LATERAL BAIE SERVEUR LCS2 42U X 1000 COMPLET	949,90	1
980313	PORTE ARRIERE BAIE SERVEUR LCS2 42U LARG 800 COMPLETE	1 696,00	1
980311	PORTE AVANT BAIE SERVEUR LCS2 42U LARG 800 COMPLETE	2 217,00	1

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.