



Coffret Basique Double Play DRIVIA 18 - 4 prises RJ45 STP + répartiteur TV 2 sorties - TV sur RJ Ready

REF. 4 182 50

DRIVIA

LEGRAND

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Solution Double Play pour un réseau domestique haut débit, idéal pour un logement du T1 au T3

- Coffret Basique Double Play - TV sur RJ Ready
- Composition :
 - 1 coffret Drivia 18 modules
 - 1 DTI RJ45 modulaire
 - 1 centrale Double Play et son alimentation
 - 1 répartiteur TV coaxial
 - 1 support de connecteurs RJ45
 - 4 connecteurs RJ45 blindés catégorie6 STP
 - 4 cordons de brassage plats F/UTP
 - 1 bornier de terre
- Réseau Double Play : permet de bénéficier des services Internet (10/100Mbps) et TV de la box ou le téléphone analogique sur prises RJ45
- Permet de distribuer la TV TNT ou câble et satellite, les services internet (10/100 Mbps) et TV ADSL ou le téléphone analogique (sélection par un commutateur) sur prises RJ45
- Dimensions : 250x355mm - Possibilité de rajouter une porte pour coffret Drivia 18 modules 1 rangée

Les + installation

Espace libre pour recevoir le DTI optique (FttH)

Les + utilisation

Permet de répondre aux exigences de la NF C 15-100 qui prend en compte l'Arrêté sur les réseaux de communication - Coffret de communication équipé pour application de Grade 2 TV

Recommandations / restrictions d'usages

Utiliser du câble multimédia TV + satellite référence 032788

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du châssis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle

grade 2TV (max 1Gbps, transmission SAT/TNT)

Type	autre	Avec raccordement de mise à la terre	Oui
Nombre de ports RJ45	4	Nombre de prises de courant	4
Nombre de raccordements SAT/TV	2	Type de porte	optionnel
Nombre de cordons de brassage	4	Avec répéteur de signal Wi-Fi	Non
Ajout de départs possible	Oui	Numéro RAL	9003
Avec emplacement dédié pour équipements FAI	Oui	Longueur	250 mm
Avec alimentation intégrée	Non	Largeur	355 mm
		Profondeur	103.5 mm