



## Disjoncteur ouvert débrochable DMX<sup>3</sup>2500 pouvoir de coupure 65kA taille 1 - 4P 1600A

REF. 0 287 54

### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	192.421 dm <sup>3</sup>
Poids	80400 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Version débrochable

##### DMX<sup>3</sup> 2500 - 65 kA

- Pouvoir de coupure Icu 65 kA
- Taille 1
- 4P
- In : 1600 A

#### Caractéristiques Générales

##### DMX<sup>3</sup> 2500 - disjoncteurs ouverts de 630 à 2500 A

- Les disjoncteurs ouverts permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension jusqu'à 2500 A
- Ces produits sont impérativement à commander avec une unité de protection (assemblage usine)
- Livrés avec un contact défaut NO/NF, 4 contacts auxiliaires NO/NF, 1 joint de porte + prises arrière pour raccordement à l'horizontale (version fixe) ou pour raccordement à plat (version débrochable)
- Conformes à la norme NF IEC 60947-2
- Produits disponibles sous 8 jours

### PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

#### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
029000	Chambre de coupure d'arc - Taille 1	126,90	1
029008	Poignée chargement ressort	339,50	1
029012	Support pour bornier auxiliaire	69,27	1
029014	Face avant pour disjoncteur	263,30	1
029020	Sélecteur pour test diélectrique	168,10	1
029027	Manivelle d'extraction	123,80	1
029029	Pince de connexion Taille 1	212,60	1
029032	Kit de connexion de terre pour débouchable	180,90	1
029040	Outil pour inspection des pinces de connexion	84,60	1
029047	Transformateur d'intensité et Bobine Rogowski interne - Taille 1	187,10	1
029050	Bornier fixe d'obstruction	28,33	1
029052	Bornier auxiliaire fixe pour raccordement	219,90	1
029057	Kit manivelle d'extraction	206,20	1

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.