



# Répartiteur modulaire télévision TNT et satellite 4 sorties RJ45 - 4 modules

REF. 4 131 18 MYHOME LEGRAND

449,00€

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Equipement pour diffusion télévision sur RJ45 pour coffrets de communication à équiper

#### **CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

- Répartiteur TV TNT, satellite avec 4 sorties RJ45
- Distance de transmission :
- 40m maximum pour le Hertzien TNT
- 30m maximum pour le satellite
- Pour les coffrets multimédia
- 4 modules DIN
- IP20 IK04

#### Les + installation

Montage dans coffret multimédia

## Recommandations / restrictions d'usages

Doit être alimenté en 9V avec l'alimentation référence 413017 (non fournie)

## Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d'appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d'amélioration de l'existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d'énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Type de construction	Autre
Hauteur	78.2 mm
Largeur	71.2 mm
Profondeur	69.5 mm
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483	Oui
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483	Oui
Temperature d'utilisation /d'installation	5-40 °C
Tension nominale (Un)	9-9 V
Mode de pose	Rail DIN
EAN/Gencode	3414970964083

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.