



## Enjoliveur Living Now with Netatmo pour commande sans fils Lever/Coucher 1 module - sable

REF. BTKM41

LIVING NOW

LEGRAND

Finition Sable

3,98 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Living Now, enjoliveur mobile de finition des commandes de scénarios Lever/Coucher sans fil

- Enjoliveur en technopolymère de couleur sable, fini satiné et soyeux au toucher
- Cet enjoliveur est équipé d'un système d'auto-centrage qui permet de fixer la plaque tout en assurant une parfaite planéité de l'interrupteur
- Lentille opaline pour éclairage de repérage (en cas de montage sur la commande)
- 1 module - Sable, technopolymère
- Livré dans un conditionnement spécifique afin de préserver ses caractéristiques esthétiques

#### Avantages

Cet enjoliveur est équipé d'un système d'auto-centrage qui permet de fixer la plaque tout en assurant une parfaite planéité de l'interrupteur

Changement de coloris, rectification d'un défaut de surface: l'enjoliveur peut être remplacé à tout moment, sans pour autant devoir changer l'intégralité du mécanisme

Surface facile à nettoyer grâce à la surface plane de l'interrupteur et au traitement de surface appliqué au matériau plastique

#### Les + installation

Pour une installation digne d'un professionnel, sans rayures ni salissures sur le chantier, grâce à une installation en deux temps de l'élément technique et de l'élément esthétique - Alignement parfait avec la plaque grâce au système d'auto-centrage

#### Les + utilisation

Le nouveau concept «Full touch» assure une planéité optimale et une meilleure ergonomie: la touche de commande est ainsi actionnable sur toute sa hauteur

#### Recommandations / restrictions d'usages

À associer aux commandes de type électromécanique, électronique et MyHOME\_Up - Montage sur la plaque à l'issue des travaux pour un résultat digne d'un professionnel - Utilisation en intérieur uniquement

#### Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d'appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de LivingNow la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Modèle</b>	Bouton-poussoir d'une pièce	<b>Traitement antibactérien</b>	Non
<b>Impression/marquage</b>	Divers symboles	<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Symbole scannable / sans obstacle</b>	Non	<b>Numéro RAL (équivalent)</b>	1015
<b>Utilisation</b>	Bouton à contact maintenu	<b>Avec champ d'inscription</b>	Non
<b>Adapté au couplage d'interrupteurs de système de bus</b>	Non	<b>Avec lentille/symbole interchangeable</b>	Non
<b>Type de fixation</b>	À clipser	<b>Résistance aux chocs</b>	IK04
<b>Fenêtre de contrôle/sortie de lumière</b>	Oui	<b>Largeur</b>	22.2 mm
<b>Matériau</b>	Plastique	<b>Hauteur</b>	86 mm
<b>Qualité du matériau</b>	Thermoplastique	<b>Profondeur</b>	9 mm
<b>Sans halogène</b>	Oui	<b>Température d'utilisation /d'installation</b>	-5-35 °C
<b>Traitement de surface</b>	Non traité	<b>Température de stockage</b>	-10-70 °C
<b>Finition de la surface</b>	Mat	<b>EAN/Gencode</b>	8005543677681

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.