



Commande sans fils, sans pile Self-e Mosaic with Netatmo pour volets roulants connectés - blanc

REF. 077055L

MOSAIC WITH
NETATMO

LEGRAND

70,84 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic with Netatmo, la commande sans fils sans pile Self-e permet de commander à distance les volets roulants et de centraliser la commande de plusieurs volets roulants sans tirer de fils et sans maintenance

- Fonction montée/descente/stop
- Produit autonome, fonctionne sans aucune pile. Ne nécessite pas de maintenance
- Blanc

Avantages

Associés au pack de démarrage connecté, les produits Mosaic with Netatmo peuvent être pilotés manuellement, à distance via votre smartphone ou par la voix.

Une fois installée au mur, la commande centralisée sans fil sans pile de volets roulants dispose de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs Mosaic with Netatmo.

Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres (TAP TAP).

Les + installation

Extra plate, la commande sans fil sans pile pour volets roulants se fixe sur un mur avec les adhésifs fournis. Elle est donc repositionnable. Elle peut aussi se visser sur une boîte d'encastrement

Les + utilisation

Associez autant d'interrupteurs connectés pour volet roulant que vous le souhaitez et contrôlez-les en un seul appui sur votre commande sans fil sans pile. Produit autonome, fonctionne sans aucune pile. Ne nécessite pas de maintenance

Recommandations / restrictions d'usages

Pour associer votre commande sans fil sans pile pour volets roulants, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté Mosaic with Netatmo, ainsi qu'un ou plusieurs interrupteurs connectés pour volet roulant Mosaic with Netatmo

Information sur la gamme

Mosaic™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Mosaic. La version connectée de Mosaic permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Indication de repérage des bornes de raccordement	Non
		Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
		Couleur	blanc
		Numéro RAL	9003
Système de bus KNX	Non	Sans halogène	Oui
Système de bus KNX-radio	Non	Traitement antimicrobien	Non
Système de bus radio	Oui	Type de borne	Non applicable
Système de bus LON	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Système de bus Powernet	Non	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Autres systèmes de bus	sans	Code CEI (Pack1)	non applicable
Radio bidirectionnelle	Non	Pile ou Accumulateur (Pack1)	non applicable
Type de montage	saillie	Composition de l'élément (Pack1)	non applicable
Couplage au bus inclus	Non	Objet connecté	Oui
Module de bus amovible	Non	Type de communication	Zigbee
Commande sur site/commande manuelle	Oui	Plateforme de téléchargement d'applications	Google Play Store;Mac Apple Store
Avec affichage LED	Non	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Fonction commutation	Non	Pilotable à la voix	Oui
Type de courant	DC	Programmable	Oui
Classe de protection (IP)	IP2X	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Largeur hors tout	74.1 mm	Connectable par box Internet	Oui
Hauteur hors tout	74.1 mm	Assistants vocaux compatibles	Alissa;Amazon Alexa;Apple HomeKit;Google Assistant
Profondeur/longueur hors tout	12.2 mm	Nom de l'application	Home + Control
Résistance aux chocs (IK)	IK02	Fonction d'usage du produit	Gestion des ouvrants
Température d'utilisation /d'installation	5 - 45 °C		
Température de stockage	45 °C		
Neutre obligatoire	Non		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.