

Support plaque étanche 3 postes Plexo pour montage horizontal ou vertical en encastré des fonctions composables - anthracite



REF. 0 700 95

PLEXO

LEGRAND

33,90 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

A reçu le prix iF Design Award 2022

Plexo, support plaque étanche pour installation en encastré des mécanismes

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Support encastré sur lequel sont installés les fonctions livrées en mode composable
- Étanche IP55, pour tous les lieux de pose et tous les environnements
- 3 postes pour montage de 3 fonctions
- Finition Anthracite, la nouvelle finition contemporaine

Recommandations / restrictions d'usages

- Installation en intérieur ou extérieur
- IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'utilisation intérieure et extérieure. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Marque	LEGRAND
Nombre d'unités	3
Sens de montage	Horizontal et vertical
Nombre d'unités, horizontales	3
Nombre d'unités, verticales	1
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	6
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)	1
Avec grille de montage	Non
Montage encastré	Oui
Adapté à une boîte de sol	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Adapté à un canal d'allège	Non
Adapté à une installation intégrée	Non
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Mat
Couleur	Anthracite
Numéro RAL (équivalent)	7016
Transparent	Non
Avec volet de protection	Non
Type de fixation	Fixation à vis
Largeur	227 mm
Hauteur	85 mm
Profondeur	43.5 mm
Température d'utilisation /d'installation	-10-40 °C
Température de stockage	-25-60 °C
Essence du bois en latin	Non applicable
Certification du bois (liste)	Non applicable
Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
EAN/Gencode	3414972108973

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage



Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.