



## Ventilateur avec ouïe plastique débit 40m<sup>3</sup>/h avec filtre et 160m<sup>3</sup>/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035

REF. 0 348 50

### VUE D'ENSEMBLE

Produit de vente courante habituellement stocké par la distribution

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	3.235 dm <sup>3</sup>
Poids	958 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

#### Ventilateurs avec ouïe plastique

- IP 54 - IK 08
- RAL 7035
- Equipés de grilles protège-doigts
- Encombrement extérieur réduit (dépassement de 7 à 10 mm)
- Possibilité de montage avec rehausse réf. 0 348 88/89/90 pour accroître le volume de câblage dans l'enveloppe
- Pose du ventilateur par l'extérieur du coffret ou de l'armoire
- Fixation par vis à pas rapide sur une paroi de 1 à 4 mm d'épaisseur
- Possibilité d'installer une deuxième ouïe de sortie pour augmenter le débit et améliorer le balayage dans l'enveloppe

#### 40/160 m<sup>3</sup>/h

- 40 m<sup>3</sup> installé avec filtre
- 45 m<sup>3</sup> avec ouïe supplémentaire réf. 0 348 34
- 160 m<sup>3</sup> en soufflage libre 20 m<sup>3</sup> avec kit de protection inox
- Livré avec une paire d'ouïes 150 x 150 mm équipées
- Filtre électrostatique lavable type G3 selon norme EN 779

#### Caractéristiques Générales

#### Gestion thermique des coffrets et armoires - ventilateurs

#### PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

#### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980167	JEU DE 5 FILTRES 150 X 150	117,80	1

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.