



Bac + cadre métal 1 travée DRIVIA 18 pour coffret 2 rangées + panneau contrôle Enedis + coffret de communication basique

REF. 4 014 44

DRIVIA

LEGRAND

196,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

GTL Drivia 18, bac pour réalisation d'une Gaine Technique Logement encadrée dans l'Espace Technique Electrique du logement (ETEL) pouvant recevoir des coffrets 18 modules, panneaux de contrôle et coffret de communication

- Bac avec cadre métal 1 travée 18 modules - Pour fixation dans cloisons sèches
- Pour :- 1 coffret 18 modules 2 rangées- 1 panneau de contrôle Enedis- 1 coffret de communication basique
- Hauteur utile totale jusqu'à 850mm
- Toutes configurations possibles dans la limite des dimensions utiles
- Bac équipable de porte et de trappe réversible

Les + installation

Le cadre permet de faciliter la découpe du mur, la pose d'aplomb et l'installation du bac

Les + utilisation

Tous les coffrets de communication sont compatibles

Recommandations / restrictions d'usages

La hauteur du bac doit être adaptée à la composition

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du châssis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité aux connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	Encastré	Profondeur d'encastrement	166 mm
Nombre de rangées	2	Rail DIN	Non
Largeur dans les unités de partition	18	Avec plaque de montage	Non
Type de couvercle	Optionnel	Possibilité de montage en saillie	Oui
Finition du couvercle	Avec échancrure	Finition CEM	Non
Couvercle/porte transparent(e)	Non	Couleur	Autre
Matériau du boîtier	Acier	Classe de protection (IP)	Autre
Hauteur	857 mm	Avec serrure	Non
Largeur	376 mm	EAN/Gencode	3414970817822

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.