



## Répartiteur modulaire associable unipolaire 160A - 13 connexions maximum par barreau - 2 modules

REF. 0 048 83

LEGRAND

64,73 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Répartiteur modulaire associable pour répartiteur standard

- Répartiteur modulaire unipolaire associable à bornes I<sub>max</sub> 160A - 2 modules
- Connexions :
  - par barreau rigide : 1 x 35mm<sup>2</sup> à 70mm<sup>2</sup> + 7 x 2,5mm<sup>2</sup> à 10mm<sup>2</sup> + 2 x 6mm<sup>2</sup> à 25mm<sup>2</sup> + 3 x 10mm<sup>2</sup> à 35mm<sup>2</sup>
  - par barreau souple : 1 x 25mm<sup>2</sup> à 50mm<sup>2</sup> + 7 x 1,5mm<sup>2</sup> à 6mm<sup>2</sup> + 2 x 6mm<sup>2</sup> à 16mm<sup>2</sup> + 3 x 10mm<sup>2</sup> à 25mm<sup>2</sup>
- I<sub>cc</sub> crête : 27kA
- Section maximum raccordable "câble solaire" : 7 x 1,5mm<sup>2</sup> à 6mm<sup>2</sup> ou 3 x 10mm<sup>2</sup> à 25mm<sup>2</sup> - Fixation sur rail DIN
- Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960°C sur les supports de parties actives - Conforme à la norme EN 60947-1

#### Les + installation

Raccordement avec ou sans embouts Starfix - Equipé de porte-étiquette

#### Les + utilisation

Permet de réaliser un répartiteur tétrapolaire par association - Compatible avec installation photovoltaïque

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Nombre de pôles	1
Courant nominal	160 A
Type de raccordement	visser
Type de montage	rail DIN
Protégé contre les contacts	Oui
Hauteur	104.5 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	44 mm

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*