

## Disjoncteur ouvert fixe DMX<sup>3</sup>4000 pouvoir de coupure 50kA taille 2 - 4P - 4000A

REF. 0 286 38



### VUE D'ENSEMBLE

Marque	Legrand
Emballage	1 unité
Volume	298.584 dm <sup>3</sup>
Poids	97500 g

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques produit

##### Version fixe

- Peut être rendu débrochable grâce à la base et au kit de transformation
- Cette base est disponible sous 48 h pour préparer le raccordement

##### DMX<sup>3</sup> 4000 - 50 kA

- Pouvoir de coupure Icu 50 kA
- Taille 2
- 4P
- In : 4000 A

#### Caractéristiques Générales

##### DMX<sup>3</sup> 4000 - disjoncteurs ouverts 3200 à 4000 A

- Les disjoncteurs ouverts permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension jusqu'à 4000 A
- Ces produits sont impérativement à commander avec une unité de protection (assemblage usine)
- Livrés avec un contact défaut NO/NF, 4 contacts auxiliaires NO/NF, 1 joint de porte + prises arrière pour raccordement à l'horizontale avec entraxe 85 mm (version fixe) ou pour raccordement à plat (version débrochable)
- Conformés à la norme NF IEC 60947-2
- Produits disponibles sous 8 jours

### PIÈCES DÉTACHÉES



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

#### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
029052	Bornier auxiliaire fixe pour raccordement	212,80	1
029050	Bornier fixe d'obstruction	27,42	1
029046	Chambre de coupure d'arc - Taille 2-Taille 3	189,30	1
029014	Face avant pour disjoncteur	254,80	1
029055	Face avant secondaire 4P Taille 2	381,70	1
029031	Kit de connexion de terre pour fixe	46,05	1
029030	Pince de connexion Taille 2	221,00	1
029008	Poignée chargement ressort	328,50	1
029020	Sélecteur pour test diélectrique	162,70	1
029012	Support pour bornier auxiliaire	67,03	1
029026	Tiroir amovible 4P Taille 2	241,50	1
029003	Transformateur d'intensité et Bobine Rogowski interne - Taille 2	306,00	1
029036	Volets d'isolement Taille 2 4P	287,50	1

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.