

Kit prise de courant Surface + chargeur 2 USB TypeA dooxie 3A précâblés avec cadre saillie finition blanc



REF. 3 004 10

DOOXIE

LEGRAND

58,50 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, kit prêt à poser avec prise de courant et chargeur USB complets et un cadre pour une pose en apparent au mur

- Un seul raccordement suffit pour alimenter les 2 appareils - Kit livré complet avec cadre saillie et plaque blanche
- Avec son design à fleur de mur, la prise Surface s'intègre toujours dans le décor
- Véritable innovation Legrand, son socle rétractable évite l'accumulation de poussière et permet de se brancher facilement
- Sécurisante, propre et design, voici le nouveau standard de la prise de courant
- USB 3A 15W pour une charge optimale : permet de charger rapidement jusqu'à deux appareils en même temps - Pour un smartphone, deux smartphones, une tablette, une tablette et un smartphone - Connexion rapide sans outil par bornes automatiques

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme de prises et interrupteurs simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	Legrand
EAN/Gencode	3414971089426
Nombre d'unités	1
Type de raccordement	Autre
Type de montage	Encastré
Type de fixation	Fixation avec vis
Tension nominale	250 V
Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs	IK04

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.