

Prise RJ45 catégorie6 FTP Mosaic 2 modules - noir mat

REF. 079165L

MOSAIC

LEGRAND



21,16 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, une prise informatique, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Prise RJ45 catégorie 6 FTP Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules - Noir mat
- Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
- Avec connecteur à connexion rapide sans outil - Repérage T 568 A et T 568 B avec codes couleurs
- Conforme aux normes ISO 11801 et IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568

Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement profondeur 40mm minimum) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne, etc)

Les + utilisation

Permet les transmissions à haut débit (Gigabit Ethernet)

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|-----------|--|----------------|
| Apparent | Non | | |
| Montage encastré | Oui | Direction de sortie | droit |
| Encastrement de canal | Oui | Avec protection contre la poussière | Oui |
| Citerne au sol/montage en sous-sol | Oui | Classe de protection (IP) | IP20 |
| Type de fixation | à clipser | Code couleur | Oui |
| Assemblage mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) | | Largeur d'appareil | 45 mm |
| Type de connecteur | RJ45 8(8) | Hauteur d'appareil | 45 mm |
| Avec jacks/coupleurs | Oui | Profondeur d'appareil | 33.7 mm |
| Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 | Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
| Catégorie | 6 | Profondeur d'encastrement | 25.2 mm |
| Couleur | noir | Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
| Numéro RAL | 9017 | Température d'utilisation /d'installation | -40 - 70 °C |
| Type de raccordement contact pour connexion autodénudante | | Température de stockage | -40 - 70 °C |
| Jacks blindés | Non | Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
| Raccordement de mise à la terre séparé | Non | Sans halogène | Oui |
| Avec zone de texte | Oui | Traitement antimicrobien | Non |
| Décharge séparée de câble de traction | Non | Mode de pose | encastré |
| Type de montage raccordement de blindage | sans | Diamètre maxi d'entrée de câbles | 9 mm |
| | | Nature d'embout entrée de câble | Non applicable |
| | | Maintien du câble | Non applicable |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.