

Prêt-à-poser dooxie créer une prise commandée avec 1 prise de courant et 1 commande sans fils livré complet blanc



REF. 6 006 94

DOOXIE WITH
NETATMO

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

dooxie, prêt à poser avec produits complets, pré-appairés et prêts à installer

- Prêt-à-Poser : créer une prise de courant commandée - dooxie - Blanc
- Composition : - 1 prise de courant 16A-3680W - Protégée contre les surcharges et connexion par bornes automatiques - Livrée avec griffes et compatible avec tous les appareils électriques, notamment le gros électroménager - Livré complet avec plaque blanche et griffes- 1 commande sans fils d'éclairage livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans et avec adhésifs pour fixation sur tous supports - Voyant LED avec indicateur de batterie faible - Livré complet avec plaque blanche et griffes
- Tous les produits de ce kit sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4GHz
- Installation évolutive : complétez votre installation radio avec des commandes sans fils d'éclairage et de prises dooxie with Netatmo, vendues séparément

Avantages

Associés au pack de démarrage connecté, les produits dooxie with Netatmo peuvent être pilotés manuellement, à distance via votre smartphone ou par la voix

Une fois installées au mur, les commandes sans fils disposent de la même esthétique et de la même épaisseur que l'ensemble des interrupteurs dooxie with Netatmo

Association facile et rapide des produits en les tapotant les uns sur les autres

Les + installation

Les éléments contenus dans ce prêt-à-poser tout-en-un s'installent sans aucune configuration préalable, ni modification à apporter à votre installation existante

Les + utilisation

Permet de commander une prise de courant depuis un point de commande sans tirer de fils

Recommandations / restrictions d'usages

Les éléments du kit doivent être installés ensemble pour fonctionner

Information sur la gamme

dooxie™ with Netatmo : le design dooxie™ en plus de la sécurité, la praticité et la facilité de mise en œuvre qu'apporte Netatmo. La version connectée de dooxie permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Adapté à un variateur	Non	Fréquence radio	2400 MHz
Adapté à un bouton d'impulsion	Non	Système Rollingcode	Oui
Adapté à un commutateur de volet roulant	Non	Nombre de commandes	1
Adapté à un commutateur de store vénitien	Non	Compatible avec Apple HomeKit	Oui
Adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant	Non	Compatible avec Google Assistant	Oui
Adapté pour interrupteur	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Oui
Intégré dans un boîtier	Oui	Possible support IFTTT	Non
Installé dans boîtier à socle de tube	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Module/platine	Non	Température d'utilisation /d'installation	5-45 °C
Alimentation	230 V CA	Température de stockage	0-45 °C
Mode boutons	Oui	Consommation en veille	0.1 mA
Mode commutation	Oui	Neutre obligatoire	Oui
Avec émetteur radio manuel	Oui	Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Avec codeur radio	Non	Traitement antimicrobien	Non
Avec contact à poussoir radio	Oui	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Nombre de relais	1	Objet connecté	Oui
Type de montage	Encastré	Type de communication	<ul style="list-style-type: none"> • Zigbee
Matériau	Plastique	Plateforme de téléchargement d'applications	<ul style="list-style-type: none"> ▪ App Store ▪ Google Play Store
Qualité du matériau	Thermoplastique	Moyen de pilotage	Smartphone apps
Sans halogène	Oui	Pilotable à la voix	Oui
Traitement de surface	Non traité	Programmable	Oui
Finition de la surface	Brillant	Intéropérabilité du protocole de connexion	Oui
Type de fixation	Fixation à griffes/vis	Connectable par box Internet	Oui
Couleur	Blanc	Assistants vocaux compatibles	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Yandex Alissa ▪ Amazon Alexa ▪ Apple HomeKit ▪ Google Assistant
Numéro RAL (équivalent)	9003	Nom de l'application	<ul style="list-style-type: none"> • Home + Control
Transparent	Non	Fonction d'usage du produit	Distribution d'énergie
Adapté à la classe de protection (IP)	IP41	EAN/Gencode	3414971044326