

Goulotte GTL complète avec 3 couvercles DRIVIA 18 PREMIUM 65x355mm - hauteur 2,45m à 2,60m

REF. 0 300 68

GTL DRIVIA

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

GTL Drivia 18 Premium, système de gaine technique de logement complète pour fixation en saillie pour une parfaite compatibilité avec les coffrets Drivia

- Goulotte GTL complète Drivia 18 Premium composé d'éléments en demi-longueurs constituant :- 1 corps de goulotte 65 x 355mm - 2 éclisses pour association des 2 demi-longueurs du corps de goulotte - 1 couvercle largeur 40mm - 1 couvercle largeur 180mm - 1 couvercle largeur 85mm - 1 cloison de fractionnement- 1 cloison pour séparation des courants - 1 système de compensation avec pieds sur ressorts et cache de finition- 12 vis pour fixation des coffrets - 2 agrafes pour maintien de câble
- Fixation sans support et le prépositionnement direct des coffrets Drivia 18 modules avec l'accessoire de préfixation Drivia clip
- Logement des vis de serrage dans le corps de la goulotte, assurant la protection des câbles
- Livrée en demi-longueur pour faciliter le transport - Blanc RAL9003
- Conforme à la norme EN 50085-2-1

Avantages

Produit made in France

Les + installation

Installation intuitive, simple et rapide - Avec système de compensation permettant un réglage en hauteur de 2,45m à 2,60m

Les + utilisation

La GTL facilite l'agencement de l'arrivée des câbles au tableau électrique, avec un esthétisme soigné et intemporel

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du châssis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité aux connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Numéro RAL	9003
Hauteur	65 mm	Nombre de cloisons enfichables	4
Largeur	355 mm	Type de fixation	Perforation du fond
Longueur	2600 mm	Finition du couvercle	Séparé
Section transversale utile	20187 mm ²	Avec agrafe pour tenue de câble	Oui
Matériau	Plastique	Film de protection	Oui
Qualité du matériau	PVC	Avec connecteur de conduit	Oui
Sans halogène	Non	Livraison sur rouleau	Non
Traitement antibactérien	Non	Classe de protection (IP)	IP3X
Traitement de surface	Non traité	Résistance aux chocs	IK07
Adapté au maintien de fonction	Non	Température d'utilisation	-5-60 °C
Couleur	Blanc	Temperature de stockage	-25-60 °C
Transparent	Non	EAN/Gencode	3245060300685