



Dispositif de commande pour coupure à 2 contacts avec voyant pour fixation encastrée ou saillie

REF. 1 380 74

LEGRAND

Dispositif de commande d'arrêt d'urgence de couleur blanche 2 contacts

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Dispositif de commande pour coupure à 2 contacts avec voyant de signalisation - IP30 - IK07
- Boîtiers de couleur blanc RAL9003
- Equipé de 2 contacts O/F - 5A sous 4V=- 1A sous 48V= - 6A sous 250V~
- Equipé de :
 - 2 voyants de signalisation technologie LED (1 vert, 1 rouge) 230V libres de câblage
 - 1 membrane déformable réarmable en face avant par outil spécifique livré (référence 038038)
 - borniers à connexion automatique

Avantages

- Permet, via le 2ème contact, le renvoi de l'information de déclenchement vers une alarme technique
- Permet de signaler en face avant via 2 voyants, le changement d'état du dispositif commandé (exemple : bobine de commande d'un disjoncteur)

Les + installation

Installation :

- en saillie (dimensions avec socle : 90mm x 90mm x 57mm)
- en encastrée (dimensions : 90mm x 90mm x 24mm) dans boîte d'encastrement diamètre 67mm
- sur goulotte références 010463 ou 010464 (35mm x 105mm ou 50mm x 105mm) avec le support universel référence 010913

Les + utilisation

Reçoit les accessoires pour coffrets de sécurité

Recommandations / restrictions d'usages

Possibilité d'ajouter un volet transparent référence 038097 (plombable) afin d'éviter les manoeuvres accidentelles

Possibilité d'ajouter en option un indicateur mécanique d'état référence 138093 afin de renforcer ou de compléter la signalisation d'état du DM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de signalisation	Autre	Matériau	Plastique
Hauteur	90 mm	Classe de protection (IP)	IP30
Largeur	90 mm	Homologation VdS	Non
Profondeur	57 mm	Résistance aux chocs (IK)	IK07
Système radio	Non	Température d'utilisation /d'installation	-10-55 °C
Avec disque en verre	Non	Température de stockage	0-55 °C
Avec couvercle en papier	Non	Mode de pose	Saillie/encastré
Couleur	Blanc	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Consommation d'énergie	2.76 W	EAN/Gencode	3414970520593

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Ref.	Désignation.
0 380 38	Lot de 10 clés de réarmement pour déclencheurs manuels DM

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente.

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.