



## Climatiseur pour installation sur toit d'armoire assemblable 230V 1 phase - 1150W à 900W

REF. 0 353 58

LEGRAND

8 491,00 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

#### Equipement de gestion thermique pour armoire assemblable

- Climatiseur pour installation horizontale
- - Tension/Phases : 230V/1 - L35L35 : 1150W - L35L50 : 900W
- Réglage possible de 25°C à 45°C - Circuit frigorifique étanche et isolation totale des circuits d'air intérieur et extérieur
- Température ambiante de fonctionnement : 20°C à 50°C
- Puissance frigorifique selon EN 14511 pour une différence de température (intérieur/extérieur) :- L35L35 = 0°C- L35L50 = -15°C

#### Les + installation

A installer sur le dessus d'une armoire assemblable uniquement

#### Les + utilisation




A monter horizontalement sur toit

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Air/air	Largeur	567 mm
Tension de fonctionnement CA 50Hz	230-230 V	Hauteur	415 mm
Type de tension	AC	Profondeur	401 mm
Avec régulation de la température	Oui	Poids du gaz (g)	630 g
Fonction maître/esclave	Non	Code du type de gaz	R134A
Avec fonction de chauffage	Non	Contient du fluide frigorigène	Oui
Puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511	1150 W	EAN/Gencode	3245060353582

## PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)
9 801 66	Thermostat à affichage électronique pour climatiseur vertical et horizontal d'armoire	571,70

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.