



Plaque de finition verticale Mosaic pour 3x2 modules blanc

REF. 078823L

MOSAIC

LEGRAND

Mosaic, plaque de finition en blanc brillant, l'incontournable pour habiller les mécanismes Mosaic

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Plaque de finition Mosaic 3x2 modules pour montage vertical
- Se clipse sur les supports Batibox 6 modules référence 080253 ou 3 supports Batibox 2 modules référence 080251 pour utilisation du voyant Mosaic Easy-Led pour supports
- Blanc RAL9003 finition brillante
- L'encoche présente de chaque côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil
- Compatible avec les voyants Mosaic Easy-Led pour supports, en cas d'utilisation des supports 2 modules

Avantages

- Mosaic offre une large collection de plaques allant de 1 à 2x10 modules dans 3 couleurs : Blanc, Aluminium, Noir mat
- Repérage facilité dans l'obscurité par éclairage de la partie basse de la plaque en utilisant 2 supports Batibox 2 modules référence 080251 et en y ajoutant un voyant Easy-Led pour supports Batibox références 080260L et 080262L
- Le design intemporel de Mosaic ré-inventé : une forme asymétrique, perception ultra fine et un rayon supérieur devenus signature depuis 25 ans

Les + installation

La plaque reste toujours au contact du mur : le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation (+1,5mm/ -1,25mm)

Les + utilisation

Permet l'habillage de mécanisme Mosaic 3x2 modules

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques Mosaic

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'unités	3	Finition de la surface	Brillant
Sens de montage	Vertical	Couleur	Blanc
Nombre d'unités, horizontales	1	Numéro RAL (équivalent)	9003
Nombre d'unités, verticales	3	Transparent	Non
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	2	Avec volet de protection	Non
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)	3	Classe de protection (IP)	Autre
Avec grille de montage	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Montage encastré	Oui	Type de fixation	À clipser
Adapté à une boîte de sol	Non	Largeur	224 mm
Adapté à un canal d'allège	Non	Hauteur	82 mm
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non	Profondeur	9 mm
Matériau	Plastique	Temperature d'utilisation /d'installation	-5-35 °C
Qualité du matériau	Thermoplastique	Temperature de stockage	-10-70 °C
Sans halogène	Oui	Essence du bois en latin	Non applicable
Traitement antimicrobien	Non	Certification du bois (liste)	Non applicable
Type de traitement de la surface	Non traité	Zone climatique de provenance de bois	Non applicable
		EAN/Gencode	3414971578098