

Plaque de finition inox pour boîte de sol hauteur réduite

REF. 0 880 72

MOSAIC

LEGRAND



59,32 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Plaque de finition pour boîte de sol à hauteur réduite

- Une plaque de finition qui s'installe dans le couvercle de la boîte de sol hauteur réduite 50mm pour une finition métallisée
- Finition inox brossé

Les + utilisation

Fixation sans outil

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition du couvercle	rectangulaire	Adapté à un fond rentrant	Non
Matériau du boîtier	acier inoxydable	Adapté à un double fond	Oui
Avec évidement pour revêtement de sol	Non	Adapté à un nettoyage humide	Non
Cadre de protection de revêtement de sol	Non	Largeur dimension extérieure	244 mm
Couleur	autre	Longueur dimension extérieure	203 mm
Adapté à un canal noyé	Oui	Longueur dimension d'encastrement	203 mm
		Largeur dimension d'encastrement	244 mm

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.