



Kit portier visiophone avec interphone et écran 4,3pouces

REF. 3 691 10

LEGRAND

299,90 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

Pour identifier vos visiteurs en toute simplicité, adoptez ce portier visiophone au design épuré et de faible encombrement

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Portier visiophone livré en kit complet : un poste intérieur + une platine de rue
- La platine de rue peut remplacer une sonnette existante et le poste intérieur un carillon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	LEGRAND
Avec vidéo	Oui
Nombre de postes intérieurs	1
Nombre de platines de rue	1
Technique d'installation	Système bus
Mode de pose du poste intérieur	Saillie
Couleur du poste intérieur	Blanc
Mode de pose de la platine de rue	Autre
Matériau de la platine de rue	Autre
Couleur de la platine de rue	Gris
Protocole d'image	PAL
Peut être connecté à un smartphone	Non
Communication interne	Oui
Mains libres	Oui
Avec fonction jour/nuit	Non
Angle d'ouverture de la camera	95 °

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Fonction zoom, inclinaison/bascule	Non
Avec fonction mémoire	Non
Taille de l'écran	109.22 mm
Taille de l'écran (pouces)	4.3 inch
Caméra ajustable manuellement	Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui
Compatible avec les appareils de correction auditive	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Classe de protection (IP)	IP54
Température d'utilisation /d'installation	-25-55 °C
Température de stockage	-10-70 °C
Type de tension	AC
Tension nominale (Un)	30-240 V
Courant d'alimentation	0.03-1 A
Fréquence	50-60 Hz
Niveau sonore	82 dB
Consommation en veille	10 mA
Sans halogène	Non
Traitement antimicrobien	Non
Nature du câble pour connexion	Souple
Section de câble	0.28-0.5 mm²
Equippé de prise(s) USB	Non
Equippé de visière de protection antipluie	Oui

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Equippé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Mode de pose	Autre
Entre axe de fixation verticale	1600-1650 mm
Entre axe de fixation horizontale	50-100 mm
Mode de commande	Filaire
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Ajout de postes additionnels	Non
Réglage du volume sonore	Oui
Adressable	Non
Portier avec Application mobile	Non
Ouverture à distance de portail / gâche électrique	Non
Réglage de la luminosité de l'écran	Oui
Réglage du contraste de l'écran	Non
Fonction de mémorisation des visiteurs	Non
Type de caméra	Orientable
Distance max entre platine et poste intérieur	100 m
Type de grade de communication	Autre
Code CEI (Pack1)	Non applicable
Pile ou Accumulateur (Pack1)	Non applicable
Composition de l'élément (Pack1)	Non applicable
Objet connecté	Non
EAN/Gencode	3414970566379

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage



Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.