



**Coffret modulaire mini encastré 1 rangée 6+2 modules
213x205x71mm - avec porte isolante blanc RAL9010**

REF. 0 014 10

LEGRAND

83,55 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Coffret modulaire encastré, adapté aux installations résidentielles et petit tertiaire, pour encastrément dans des murs en maçonnerie, brique ou cloisons sèches

- Coffret minimum encastré 1 rangée 6+2 modules avec porte blanche RAL9010 - IP40 IK07 - Classe II
- Equipé d'une porte isolante galbée réversible avec poignée intégrée ne recevant pas de serrure - Livré avec borniers à vis IP2X pour conducteur de protection
- Dimensions d'encastrement :
 - hauteur : 213mm
 - largeur : 205mm
 - épaisseur : 71mm
- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750° conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11
- Conforme à la norme NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de montage	encastré	Profondeur	71 mm
Nombre de rangées	1	Profondeur intérieure	47.5 mm
Largeur dans les unités de partition	8	Rail DIN	Non
Type de couvercle	porte	Avec plaque de montage	Non
Finition du couvercle	fermé	Possibilité de montage en saillie	Non
Couvercle/porte transparent(e)	Non	Finition CEM	Non
Matériau du boîtier	plastique	Couleur	blanc
Hauteur	213 mm	Numéro RAL	9010
Largeur	205 mm	Classe de protection (IP)	IP30
		Avec serrure	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.