

Pack coffret petit tertiaire 19pouces pour installation jusqu'à 20 prises RJ45

REF. 6 462 71

LEGRAND

995,90 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Pack petit tertiaire 19"

- Installation jusqu'à 20 prises RJ 45
- Composition :
 - 1 coffret VDI 19" fixe, 6 U réf. 6 462 00 dimensions : 600 x 450 mm
 - 1 panneau de brassage équipé de 24 RJ 45 cat. 6 FTP LCS³ réf. 0 337 61
 - 20 cordons de brassage cat. 6 F/UTP longueur 1 m réf. 0 517 62
 - 1 PDU 19" équipé de 6 prises 2P+T réf. 6 468 05
 - 1 panneau passe-fils 19" 1 U réf. 0 465 22
 - 1 tablette 19" réf. 0 465 01
 - 20 prises RJ 45 terminales Mosaic cat. 6 FTP 2 modules réf. 0 765 65

Caractéristiques générales

Packs petit tertiaire

Spécialement adaptés pour la réalisation d'un câblage de réseau structuré

Idéal pour magasins, écoles et commerces

Information sur la gamme

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19" associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19" réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertiaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|
| Niveau de montage | frontal | Avec mise à la terre | Oui |
| Modèle | avec cadre fixe | Avec porte frontale | Oui |
| Finition de la barre profilée | en forme de L | Avec parois latérales | Oui |
| Nombre de portes | 1 | Démontable | Oui |
| Type d'aération | passif | Matériau | acier |
| Largeur | 600 mm | Finition de la surface | revêtu par poudre |
| Hauteur | 360 mm | Couleur | gris |
| Profondeur | 400 mm | Numéro RAL | 7016 |
| Dimension | 482,6 mm (19 pouces) | Classe de protection (IP) | IP20 |
| Nombre d'unités en hauteur (HE) | 6 | Degré de protection (NEMA) | autre |
| Capacité de charge max. | 18 kg | Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
| Avec tôle de toit | Oui | Equipé d'une porte ou couvercle | Oui |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.