

## Prise télévision Céliane simple étoile blindée compatible 4G et Lte

REF. 0 673 82

CÉLIANE

LEGRAND



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, une prise télévision à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir...

- Prise TV simple Céliane étoile blindée
- Compatible 4G/Lte
- Voix de retour sur connecteur TV
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

### Les + installation

Peut s'associer à une prise RJ référence 067345 pour réalisation d'une prise double - Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

### Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

### Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Modèle	Prise terminale		
Type de montage	Support de module	Fréquence	4-2400 MHz
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Type de fixation	Fixation par encliquetage
Couvercle	Sans	Couleur	Anthracite
Atténuation de raccordement à 860MHz	1 dB	Traitement de surface	Laqué / peint
Atténuation de raccordement à 2150 MHz	1.5 dB	Finition de la surface	Mat
Nombre de sorties	1	Matériau	Plastique
Compatible au modem par câble	Non	Qualité du matériau	Thermoplastique
Compatible à une alimentation à distance	Oui	Sans halogène	Oui
		Traitement antibactérien	Non
		EAN/Gencode	3245060673826