



Panneau latéral pour armoire XL³6300 ou XL³4000 - largeur 475mm fixation par vis

REF. 0 208 57

XL³

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

XL³6300 et XL³4000 armoire composable IP30 - IK07 constituée par la combinaison d'un ensemble "toit-base", montants de structure, montants fonctionnels, panneaux arrière et latéraux RAL7035 (socle RAL7004)

- Panneaux arrière et latéraux pour armoires métal XL³6300 et armoires et gaine à câbles XL³4000 composable
- Dimensions :
 - Hauteur extérieure 2200mm
 - Largeur 475mm
- Fixation par vis
- RAL7035

Les + installation

Peut se jumeler avec les armoires XL³4000

Les + utilisation

L'armoire XL³6300 permet de recevoir les DMX³6300

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Hauteur	2076 mm
Adapté en tant que paroi latérale	Oui	Matériau	acier
Adapté en tant que panneau arrière	Oui	Finition de la surface	revêtu par poudre
Dimension	475 mm	Couleur	gris
Adapté à la largeur de boîtier	475 mm	Numéro RAL	7035
Adapté à la profondeur de boîtier	475 mm	Avec entrée de câble	Non
Largeur	456 mm	Avec serrure	Non