



## Coffret métall carré Atlantic métal IP66 IK10 - 600x600x250mm - RAL7035

REF. 0 355 10

ATLANTIC

LEGRAND

444,60 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution



### INFORMATION PRODUIT

Peinture, perçage, montage, gestion thermique ou taille particulière...voir rubrique Logiciel et Configurateur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Caractéristiques produit

#### Coffrets RAL 7035

#### Version carrée

Dimensions extérieures hauteur : 600 mm

Dimensions extérieures largeur : 600 mm

Dimensions extérieures profondeur : 250 mm

Nombre de portes : 1

Poids : 16,3 kg

### Caractéristiques Générales

#### Coffrets métal Atlantic

IP 66 suivant norme EN/IEC 60529 (IP 55 pour coffret 2 portes). LCIE N° 17079010A

IK 10 suivant norme EN/IEC 62262 (EN 50102)

Nema 4x et Nema 12, 1 porte, 2 portes - Agréés cULus, TÜV

Atténuation CEM 20 dB (pour une atténuation de 40 à 50 dB à 1 GHz, selon dimensions, nous consulter)

Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques

Revêtement polyester texturé (80 µm). Charnières et axes avec traitement anti-corrosion haute performance

Porte réversible. Verrou double barre

Plaque d'ajour basse. Auto-centrage des équipements

Réglage en profondeur optionnel à partir de haut. 600 x larg. 600 mm

Acceptent tous les accessoires Atlantic

#### Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, châssis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture...)

*Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.*



Commande réservée aux professionnels



Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande



À commander à votre distributeur en matériel électrique

#### Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
981004	KIT FERMETURE VERROU DOUBLE BARRE ET TRINGLERIE (X2) COFFRET ATLANTIC H600	58,79	1
980095	PLAQUE D'AJOUR COFFRET ATLANTIC LARG 493 MM	68,17	1
980115	PORTE POUR COFFRET ATLANTIC 600 X 600	402,30	1

\* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.