



## Cloisonnement jeu de barres horizontal pour armoire profond 975mm pour formes XL<sup>3</sup>

REF. 0 208 94

LEGRAND

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

XL<sup>3</sup>, équipement pour la réalisation de formes 2a à 4b pour armoires XL<sup>3</sup>6300 et XL<sup>3</sup>4000 avec un raccordement prises arrière ou prises avant

- Cloisonnement jeu de barres horizontal pour armoires XL<sup>3</sup>6300 et XL<sup>3</sup>4000
- Pour armoire profondeur 975mm
- Pour formes :
  - 2b (raccordement en prises arrière)
  - 3b (raccordement en prises arrière)
  - 4b (raccordement en prises arrière)

### Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL<sup>3</sup> s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL<sup>3</sup> 6300 et XL<sup>3</sup> 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL<sup>3</sup> 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL<sup>3</sup> 125 et XL<sup>3</sup> 160 isolants, métal ou encastrés.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

		<b>Avec serrure</b>	<b>Non</b>
<b>Adapté à la largeur de boîtier</b>	725 mm	<b>Type de construction</b>	pièce individuelle
<b>Adapté à la profondeur de boîtier</b>	975 mm	<b>Pour subdivision intérieure forme 2a</b>	Non
<b>Largeur</b>	600 mm	<b>Pour subdivision intérieure forme 2b</b>	Oui
<b>Hauteur</b>	300 mm	<b>Pour subdivision intérieure forme 3a</b>	Non
<b>Matériau</b>	acier	<b>Pour subdivision intérieure forme 3b</b>	Oui
<b>Finition de la surface</b>	autre	<b>Pour subdivision intérieure forme 4a</b>	Non
<b>Avec entrée de câble</b>	Oui	<b>Pour subdivision intérieure forme 4b</b>	Oui