



Kit carillon radio sans fils Sérénité simple à piles - blanc

REF. 0 942 70

LEGRAND

60,04 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Kit carillon radio, adapté à une maison

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Kit carillon radio Sérénité simple - 80dB - Blanc
- Comprend :
 - 1 carillon carré 3 batteries 1,5V AA non incluses
 - 1 sonnette carrée IP54 avec porte-étiquette
- Portée radio de 200m pour garantir la transmission du signal
- 30 mélodies pour choisir sa préférée et la plus adaptée au lieu d'installation
- Livré avec adhésif double face et vis de fixation pour une installation facile

Avantages

- Un design sobre et élégant qui permet une intégration optimale dans n'importe quel intérieur
- Kit compatible avec les carillons radio Confort, Sérénité
- Sonnette avec étanchéité renforcée IP54 pour une plus grande résistance aux intempéries en extérieur

Les + installation

La transmission radio et le fonctionnement sur piles de la sonnette et du carillon permettent une installation sans fil

Les + utilisation

Possibilité d'associer jusqu'à 3 sonnettes supplémentaires au carillon permettant l'équipement d'un lieu avec plusieurs entrées - Le logiciel intégré à la mémoire du carillon permet de personnaliser très facilement la mélodie mp3

Recommandations / restrictions d'usages

Ne pas exposer aux intempéries en extérieur

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Type de connexion	Autre
		Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui
		Equippé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
		Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Couleur du boîtier/corps	Blanc	Nombre de sonneries	30
Matériau du boîtier/corps	Plastique	Code CEI (Pack1)	CR2032
Volume	80 dB	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Pile (non rechargeable)
Tension nominale (Un)	4.5-4.5 V	Composition de l'élément (Pack1)	Bouton Lithium (pile)
Classe de protection (IP)	IP20	Nombre de Pack 1	1
Type de courant	DC	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Batterie incorporée	Oui	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	3
Mode de pose	Saillie	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Sans fil	Oui	Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)
Portée de transmission max.	200 m	Objet connecté	Non
Largeur	89 mm	Mode de commande	RF
Hauteur	100 mm	Plateforme de téléchargement d'applications	Non applicable
Profondeur	45 mm	Pilotable à la voix	Non
Résistance aux chocs (IK)	IK07	Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Température d'utilisation /d'installation	-20-50 °C	Connectable par box Internet	Non
Température de stockage	-20-50 °C	EAN/Gencode	3414971067257
Numéro RAL	9003		
Sans halogène	Oui		
Traitement antimicrobien	Non		

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage



Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.