



Écran pour poste intérieur supplémentaire - 4,3pouces - blanc

REF. 3 691 15

LEGRAND

173,90 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

Permet de rajouter un point de commande sur le kit portier visiophone

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Design épuré , finition techno blanche
- Icônes claires et lisibles
- Fonction interphone entre les 2 écrans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque LEGRAND

Avec vidéo Oui

Technique d'installation Système bus

Mode de pose Saillie

Matériau Plastique

Protocole d'image PAL

Propriété du système d'image Couleur

Avec fonction mémoire Non

Avec secret de conversation Non

Bouton de lumière/d'ouverture de porte Oui

Autre(s) commande(s) possible(s) Non

Mains libres Oui

Peut être connecté à un smartphone Non

Fonction zoom, inclinaison/bascule Non

Taille de l'écran 109.22 mm

Taille de l'écran (pouces) 4.3 inch

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

| | |
|--|--------------------------|
| Compatible avec les appareils de correction auditive | Non |
| Ouvre-porte automatique | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Type d'interface | Autre |
| Arrêt automatique d'appel | Oui |
| Communication interne | Non |
| Réglage de la tonalité d'appel | Oui |
| Connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible | Oui |
| Réglage du volume sonore | Oui |
| Avec écran tactile | Non |
| Largeur | 165 mm |
| Hauteur | 158 mm |
| Profondeur | 30 mm |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |
| Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
| Classe de protection (IP) | IP54 |
| Température d'utilisation /d'installation | 5-55 °C |
| Température de stockage | -25-70 °C |
| Type de tension | DC |
| Tension nominale (Un) | 30-30 V |
| Courant d'alimentation | 1-1 A |
| Consommation en veille | 10 mA |
| Sans halogène | Oui |
| Traitement antimicrobien | Non |
| Nature du câble pour connexion | Souple ou rigide |
| Section de câble | 0.28-0.5 mm ² |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

| | |
|--|----------------------|
| Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
| Equipé de prise(s) USB | Non |
| Equipé de visière de protection antipluie | Non |
| Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
| Mode de commande | Filaire |
| Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
| Ajout de postes additionnels | Oui |
| Nombre maximum d'écrans additionnels | 6 |
| Adressable | Non |
| Portier avec Application mobile | Non |
| Nombre de sonneries | 12 |
| Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Non |
| Résolution de l'écran | Autre |
| Réglage de la luminosité de l'écran | Oui |
| Réglage du contraste de l'écran | Oui |
| Fonction de mémorisation des visiteurs | Non |
| Distance max entre platine et poste intérieur | 100 m |
| Objet connecté | Non |
| Fonction d'usage du produit | Portiers/interphonie |
| EAN/Gencode | 3414970566393 |

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage



Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.