

Raccord mâle coudé 90° Métal 2000 ISO20 pour conduit Ø15,5mm

REF. 3 823 44

LEGRAND



21,76 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Accessoire pour conduit flexible RTA métallo-plastique

- Raccord métal 2000 - mâle coudé 90°
- Filetage ISO20mm pour conduit Ø16mm
- Agréé UL et CSA
- Agréé IMQ
- Agréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre nominal	20 mm	Plus petit diamètre intérieur du tuyau	16 mm
Classe de protection (IP), dépendant du tuyau	65-65	Plus grand diamètre externe du tuyau	22 mm
Modèle	droit	Longueur de filetage	11 mm
Filetage rotatif	Oui	Autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23	Oui
Type de construction	filetage extérieur	Autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL	Oui
Type de filetage	autre	Température d'utilisation	-15-60 °C
Taille du raccordement fileté	M20 x 1,5	Nombre d'entrées	1
En une partie	Non	Avec raccordement de mise à la terre	Non
Matériau du boîtier	laiton	Température de stockage	-20-70 °C
Traitement de surface	nickelé	Sans halogène	Oui

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.