

Climatiseur pour installation verticale sur panneau ou porte d'armoire 400V 2 phases - 1600W à 1230W

REF. 0 353 54

LEGRAND



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Equipement de gestion thermique pour armoire

- Climatiseur pour installation verticale
- - Tension/Phases :400V/2
- L35L35 : 1600W
- L35L50 : 1230W
- Réglage possible de 25°C à 45°C - Circuit frigorifique étanche et isolation totale des circuits d'air intérieur et extérieur
- Température ambiante de fonctionnement : 20°C à 50°C
- Puissance frigorifique selon EN 14511 pour une différence de température (intérieur/extérieur) :
 - L35L35 = 0°C
 - L35L50 = -15°C




Les + installation

A installer sur panneau ou porte d'armoire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	air/air	Largeur	406 mm
Tension de fonctionnement CA 50Hz	400 - 400 V	Hauteur	999 mm
Type de tension	AC	Profondeur	237 mm
Avec régulation de la température	Oui	Code du type de gaz	R134a
Fonction maître/esclave	Non	Contient du fluide frigorigène	Oui
Avec fonction de chauffage	Non	Poids du gaz (g)	450 g
Puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511	1600 W	Réglementation FGAS	NON-SOUMIS-FGAS: appareils avec moins de 2 kg de fluide frigorigène

PIÈCES DÉTACHÉES

-  Commande réservée aux professionnels
-  Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
-  À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref.	Désignation.	Prix unitaire (€ HT*)	Commande minimum
980166	THERMOSTAT A AFFICHAGE ELECTRONIQUE CLIMATISEUR VERTICAL ET HORIZONTAL	425,80	1

* Les prix indiqués sont des prix tarif fabricant, destinés à la clientèle professionnelle, donnés à titre indicatifs pour la France métropolitaine et ne constituent en aucun cas un prix imposé à la revente. Base tarif hors-taxe janvier 2015

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.