

Interrupteur variateur à bouton rotatif Appareillage Saillie - 300W - Blanc



REF. 0 976 05

LES APPARENTS

LEGRAND

60,90 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

Appareillage saillie, idéal pour la rénovation pour une fixation en apparent, une commande d'éclairage prête à installer directement sur un mur

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Peut être installé à la place d'un interrupteur
- Permet la commande de lampes de 40W à 300W en halogène et incandescence, de 40VA à 300VA en halogène TBT avec transformateur ferromagnétique
- La rénovation facile avec cette gamme qui se pose sans boîte à encastrer
- Livrée avec cadre pour pose en saillie
- 1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

Information sur la gamme

La gamme Les Apparents, idéale pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque	LEGRAND
Composition	Mécanisme complet avec cadre
Type de commande	Bouton rotatif
Contrôle d'app via Bluetooth	Non
Cablage en série	Non
Type de charge	Charge inductive
Commande auxiliaire possible	Non
Mémoire de valeurs de luminosité	Non
Utilisable avec un bouton-poussoir	Non
Utilisable avec un détecteur de mouvement	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Utilisable avec un détecteur de présence	Non
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	Non
Commande radio possible	Non
Commande infrarouge possible	Non
Mode de pose	Saillie
Type de fixation	Fixation avec vis
Matériau	Plastique
Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant
Couleur	Blanc
Numéro RAL (équivalent)	9003
Transparent	Non
Adapté à la classe de protection (IP)	IP40
Résistance aux chocs (IK)	IK02
Tension nominale (Un)	230-230 V
Fréquence	47-63 Hz
Tension de commande	207-245 V
Puissance nominale charge ohmique/résistive	40-300 W
Type de connexion	Borne à vis
Section de câble	1.5-1.5 mm ²
Largeur d'appareil	60 mm
Hauteur d'appareil	60 mm
Profondeur d'appareil	22 mm
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Compatible IFTTT	Non
Température d'utilisation /d'installation	0-35 °C
Température de stockage	-5-40 °C
Type de tension	AC
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Conforme aux tests de mise en service (1000V)	Non
Traitement antimicrobien	Non
Capacité des bornes	1.5-1.5 mm ²
Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
EAN/Gencode	3414970651471

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Environnement et recyclage



Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la vente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.