



Joint de couvercle pour toute goulotte à clippage direct Mosaic - blanc

REF. 0 756 69

LEGRAND

4,48 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Accessoire de cheminement pour goulotte Mosaic à clippage direct

- Joint de couvercle largeur 45mm pour goulotte Mosaic à clippage direct
- Permet le respect de l'indice de protection
- Compatible avec toutes les goulottes Mosaic à clippage direct
- Coloris : blanc
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les + installation

Montage de la platine du joint par clippage sur la goulotte et clippage du joint sur la platine

Les + utilisation

Permet la jonction bout à bout de 2 couvercles d'une largeur de 45mm - Possibilité d'accéder simplement au couvercle pour le retirer et faciliter l'intervention dans le compartiment en retirant la pièce de finition du joint de couvercle

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur du canal d'allège	80 mm	Matériau	plastique
Profondeur du canal d'allège	50 mm	Qualité du matériau	ABS
Largeur de la partie supérieure	45 mm	Sans halogène	Oui
Modèle		Traitement antibactérien	Non
doublage de coupe de partie supérieure		Traitement de surface	non traité
Forme	symétrique	Couleur	blanc
Type de fixation	encliquetable	Numéro RAL	9003

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.