



Interrupteur ou va-et-vient à bascule Livinglight - Anthracite - 2 modules

REF. L4003M2A

BTICINO

7,73 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Livinglight, une commande d'éclairage à associer à des plaques Livinglight ou Livinglight Air pour une combinaison raffinée de couleurs et de matériaux pour répondre à toutes les attentes en terme d'esthétique

- Va-et-vient Livinglight 16AX 250V~ - 1P - A équiper d'un support et d'une plaque de finition Livinglight
- Commande à bascule
- 2 modules
- Finition Anthracite

Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Livinglight

Les + installation

Connexion par bornes automatiques

Les + utilisation

Devient lumineux ou témoin avec voyant

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de commutation	va-et-vient	Résistance aux chocs	non disponible
Type de commande	bascule/bouton	Tension nominale	250 V
Assemblage appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire		Courant nominal assigné	16 A
		Courant de commutation pour lampes fluorescentes	16 AX
Bouton-poussoir	Non	Contact de report	Non
Nombre de bascules d'actionnement	1	Type de raccordement	borne à vis
Type de montage	encastré	Interrupteur de chauffage	Non
Type de fixation	autre	Interrupteur de machine à laver	Non
Avec plaque de montage	Non	Profondeur d'appareil	24.6 mm
Matériau	plastique	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Qualité du matériau	thermoplastique	Compatible avec Google Assistant	Non
Sans halogène	Oui	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	30 mm
Traitement antibactérien	Non	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Traitement de surface	non traité	Possible support IFTTT	Non
Finition de la surface	mat	Température d'utilisation /d'installation	-5 - 35 °C
Couleur	anthracite	Température de stockage	-5 - 35 °C
Numéro RAL (équivalent)	7016	Type de tension	AC
Zone de texte/surface d'inscription	non	Fréquence d'alimentation	50 - 60 Hz
Voyant	non	Section de câble	2.5 - 2.5 mm ²
Fonction d'éclairage	autre	Nature d'embout entrée de câble	Non applicable
Type d'éclairage	autre	Maintien du câble	Non applicable
Adapté à la classe de protection (IP)	IP20		

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.