



Inter horaire programmable digital 72x72mm à programme journalier et hebdomadaire 24V - 1 sortie

REF. 0 496 87

LEGRAND

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance

- Inter horaire programmable digital 72mm x 72mm
- A programme journalier et hebdomadaire - Alimentation 24V - 50Hz à 60Hz/DC - 1 sortie par contact inverseur unipolaire
- Affichage digital avec visualisation du programme - Réserve de marche : 6 ans pour l'horloge - Sauvegarde permanente des programmes
- Changement automatique heure été/hiver - Dérogation temporaire (avec retour automatique) ou permanente (marche ou arrêt forcé) sur la sortie
- Intervalle minimum entre deux commutations : 1minute - Sortie 1 canal 16A - 2 canaux 2x8A - 250V~ - $\mu \cos \varphi = 1$

Les + installation

Fixation sur platine avec cache-bornes livrés, sur porte avec référence 049832 ou en saillie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		Finition des contacts	contact inverseur (NO/NC)
		Temps de commutation minimal canal 1	1 min
		Temps de commutation minimal canal 2	1 min
Nombre de canaux	1	Nombre d'emplacements de mémoire	28
Tension d'alimentation	24 - 24 V	Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver	Oui
Type de tension d'alimentation	AC/DC	Commande manuelle	Oui
Fréquence de tension d'alimentation	50 - 60 Hz	Entrée externe de contact à poussoir	Non
Réserve de marche en heures	52560	Présélection de commutation	Oui
Réserve de marche en années	6	Courant de commutation nominal à 250 V CA	16 A
Précision par jour	1 s	Contact de commutation sans potentiel	Oui
Guidage texte à l'écran	Oui	Classe de protection (IP)	IP20
Programmation externe	Non	Largeur	72 mm
Carte mémoire incluse	Non	Hauteur	110 mm
Programme 60min	Non	Profondeur	44 mm
Programme 24h	Oui	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Programme hebdomadaire	Oui	Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Programme annuel	Non	Code CEI (Pack1)	CR2354
Programme vacances	Non	Référence du composant dans la nomenclature (Pack1)	battery
Programme d'impulsion	Non	Pile ou Accumulateur (Pack1)	Pile (non rechargeable)
Programme de cycle	Non	Composition de l'élément (Pack1)	Lithium (pile ou accus)
Programme astronomique	Non	Nombre de Pack 1	1
Programme aléatoire	Non	Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)	1
Compteur d'heures	Non	Poids d'un Element Unitaire (Pack1)	5.9 g
Synchronisé avec le secteur	Non	Localisation Pack1	Le produit intègre une batterie
Commandé par quartz	Oui	Type réglementaire (Pack1)	P : Portable (Format Standard)
Radioguidé	Non		
Radioguidé (DCF77)	Non		
GPS	Non		