



Support à vis pour Mosaic , Céliane ou Soliroc pour 1 poste ou 2 modules

REF. 0 802 51

BATIBOX

LEGRAND

2,09 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Supports

- Tous les supports sont livrés avec une protection de chantier sauf réf. 0 802 50/59/64/66/68
- Avec entretoises amovibles pour une modularité totale ou partielle
- Pour 1 poste - 2 modules
- Support universel pour montage sur tous type de boîte à vis
- Permet la composition de configurations multipostes par association en vertical et en horizontal
- Support sécable permettant l'adaptation sur boîtes à l'entraxe 57 mm et recevant les plaques spéciales rénovation
- Compatible avec voyant Mosaic Easy-Led pour support

Caractéristiques générales

Batibox™ - supports universels

Information sur la gamme

Les supports universels Batibox sont nécessaires au montage de 3 gammes d'appareillage : Céliane, Mosaic et Soliroc pour associer un mécanisme sur une plaque de finition ou un cadre saillie. Ils sont parfaitement modulables, il est possible d'associer plusieurs supports 1 poste ou de le choisir aux dimensions souhaitées, et leur fixation se fait indifféremment à la verticale ou à l'horizontale. Pour la rénovation, une version à griffes existe, il est également possible de les adapter à des plaques entraxe 57 mm en associant plusieurs supports 1 postes et en cassant une partie sécable du support. Une protection de chantier est livrée avec le support pour l'appareillage installé en cas de travaux sur le mur. Lorsque la capacité du support n'est pas utilisée à son maximum, il est alors nécessaire de remplir les interstices avec des obturateurs qui permettent d'assurer une protection IP 20.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	encastré	Avec boîte d'encastrement	Non
Largeur hors tout	74 mm	Avec vis	Non
Type de montage	fixation avec vis	Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60mm	Non
Hauteur hors tout	74 mm	Montage encastré	Oui
Profondeur/longueur hors tout	7.2 mm	Adapté à une boîte de canal noyé	Non
Avec clou	Non	Adapté à un canal d'allège	Non
Type de montage des modules d'insertion	frontal	Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35mm	Non
Sens de montage	horizontal et vertical	Matériau	métal
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)	2	Qualité du matériau	autre
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)	1	Traitement de surface	galvanisé/électrogalvanisé

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.