

Panneau modulaire 19pouces LCS³ à équiper de 4 supports pour cassette slim - profondeur 182mm hauteur 1U

REF. 0 321 75

LCS³

LEGRAND



62,66 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

LCS³, panneau modulaire fibre optique permettant de réaliser une infrastructure numérique performante, en neuf comme en rénovation, dans des environnements allant du petit au grand tertiaire

- Panneau modulaire 19pouces LCS³
- Profondeur 182mm - Hauteur 1U
- Capacité maximale, soit :
 - 48 connecteurs SC
 - 24 connecteurs ST
 - 96 connecteurs LC

Les + installation

Équipé du système Soluclip nouvelle génération pour fixation automatique (pas de vis) sur montants de baies ou coffrets

Recommandations / restrictions d'usages

A équiper de 4 supports maximum pour cassettes slim référence 032138 ou 4 cassettes à extraction automatique référence 032141, 032142, 032143, 032144, 032145, 032148, 032149, 032159 ou 032160

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de vente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Avec plaque frontale	Non	Profondeur	201 mm
Avec boîtier	Non	Résistance aux chocs (IK)	IK05
Avec pigtails	Non	Température d'utilisation /d'installation	-30 - 60 °C
Type de fibre	autre	Température de stockage	-30 - 60 °C
Couleur	autre	Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Type de montage encastrement 482,6 mm (19 pouces)		précâblé	Non
Nombre d'unités en hauteur (HE)	1	Equipé d'un porte étiquette	Non
Hauteur	44 mm	Equipé d'une porte ou couvercle	Non
Largeur	483 mm	Maintien du câble	Autre

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.