



Coffret étanche Plexo³ 3x18 modules avec embouts à perforation directe prémontés IP65 IK09 - Gris

REF. 0 019 26

PLEXO

LEGRAND

353,10 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit

Coffrets 18 modules par rangée

Livrés avec borniers à connexion automatique IP 2X pour conducteurs de protection

Embouts à perforation directe prémontés

Nombre de rangées : 3

Nombre d'obturateurs 5 modules : 3

Caractéristiques Générales

Coffrets Plexo³

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11

Conformes à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3. Coffrets étanches - IP 65 - IK 09 - Classe II

Résistance aux UV suivant la norme ISO 4892-2

Réversibilité totale porte et coffret. Châssis et plastrons amovibles à partir de 2 rangées.

Rail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés. Entraxe entre rails 150 mm

Reçoivent les platines perforées et plastrons pleins pour montage de produits non modulaires

Les coffrets à partir de 2 rangées sont livrés avec un support de fixation permettant de fixer l'appareillage Plexo complet, sur le côté du coffret

Poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables

Matière polystyrène renforcé choc

Boîte couleur gris clair L750A, capot couleur gris foncé R746A

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incontournable pour les installateurs.