



Prise HDMI Type-A version 2.0 préconnectorisée Mosaic 1 module - blanc

REF. 0 787 78

MOSAIC

LEGRAND

60,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Mosaic, une prise HDMI, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

- Prise HDMI Type-A version 2.0 préconnectorisée Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- Préconnectorisée : équipée d'un cordon de longueur 15cm et de 2 connecteurs femelle
- 1 module - Blanc RAL9003 finition brillante
- Résolution maximum (pixels) : 2160p
- Longueur maximum entre 2 prises : 10m

Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne, etc)

Les + utilisation

Permet la transmission de flux audio vidéo numériques Haute Définition entre une source (ordinateur, lecteur DVD ou Blu-Ray...) et un récepteur compatible (TV, vidéoprojecteur...)

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|--------------------------|---|-------------|
| Assemblage | | Type de fixation | à clipser |
| mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) | | Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
| Utilisation | HDMI | Avec jacks/coupleurs | Oui |
| Bague de support | Non | Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
| Avec protection contre la poussière | Non | Serre câble | Non |
| Avec couvercle à charnière | Non | Jacks blindés | Non |
| Direction de sortie | droit | Boîtier blindé | Non |
| Champ d'inscription | sans champ d'inscription | Domino | Non |
| Avec impression | Non | Avec éclairage | Non |
| Type de montage | encastré | Adapté à la classe de protection (IP) | IP40 |
| Matériau | plastique | Résistance aux chocs | IK04 |
| Qualité du matériau | thermoplastique | Largeur d'appareil | 22.5 mm |
| Sans halogène | Oui | Hauteur d'appareil | 45 mm |
| Traitement antibactérien | Non | Profondeur d'appareil | 40 mm |
| Traitement de surface | non traité | Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 50 mm |
| Finition de la surface | brillant | Profondeur d'encastrement | 28.6 mm |
| Couleur | blanc | Température d'utilisation /d'installation | -5 - 50 °C |
| Numéro RAL (équivalent) | 9003 | Température de stockage | -10 - 70 °C |
| Transparent | Non | | |

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.